


Neomounts®



FL50-515WH1

EN Floor stand

NL Vloersteun

DE Bodenständer

FR Support au sol

IT Supporto da pavimento

ES Soporte de suelo

PT Suporte de chão

DK Gulvstander

NO Gulv stativ

SE Golvstativ

FI Lattiatileine stojak

PL Podłogowy

CS Podlahový stojan

SK Podlahový stojan

RO Stativ pentru podea

IMPORTANT HAZARD & SAFETY NOTES



Please read the safety and installation instructions in this product manual carefully, before starting the installation. Failure to read, thoroughly understand and follow all instructions may result in serious personal injury, damage to the equipment or voiding of factory warranty. Make sure to keep this manual in a safe place.

General safety instruction



This product is designed for indoor use in public areas. Use the appropriate tools and equipment when installing the product. Not using appropriate equipment may result in severe risk of injury. The stability can be impaired when attaching to furniture. Do not use when defective.

This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are under supervision or have been given instruction concerning the use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



Mechanical safety

Do not improperly load unit. Do not mount other than original parts in conjunction with original mounting parts. Do not hang on unit.

Only use original mounting parts provided with the system. Do not exceed the maximum load of 50 kg (110,2 lbs). Assure installation of unit by authorized service person only.



Moveable and free standing units

Only operate unit on flat and stable floor surfaces. Move unit on flat floors only.

Risk of tilting when overrunning unevenness in floors, door sills and similar.

VERY HEAVY UNIT.

Severe risk of injury should the unit fall over. Lock brakes of all wheels when operating unit. Always relocate the floor stand with screen in the lowest position.



Tool



400x400 mm



0-50 kg

FL50-515WH1

PARTS



A. M8x35
(x4)



B. M8
(x8)



C. M8x16
(x4)



D. (x2)



E. M8x70
(x4)



F. M6x16
(x8)



G. 4mm
(x1)



H. 5mm
(x1)



I. 10mm/13mm
(x1)



J. 17mm
(x1)




K. 21mm
(x1)




L. Cardboard crossbar support
(x1)



M. Magnetic cable clips
(x2)




N. (x1)




O. (x1)




P. (x1)



Q. (x1)



R. (x1)




S. (x1)





T. (x4)
Incl. wheel nut M12 (x4)
Incl. lock nut M12 (x4)

PARTS DIAGRAM




STEP 1

- EN** Install the crossbar using the cardboard crossbar support (L)
- NL** Installeer de crossbar met behulp van de kartonnen crossbar-steun (L)
- DE** Montieren Sie die Querstange mit Hilfe der Querstangenhalterung aus Karton (L)
- FR** Installer la barre transversale à l'aide du support de barre transversale en carton (L)
- IT** Installare la traversa utilizzando il supporto di cartone della traversa (L)
- ES** Instale el travesaño utilizando el soporte de cartón del travesaño (L)
- PT** Instalar a barra transversal utilizando o suporte da barra transversal em cartão (L)
- PL** Zamontuj poprzeczkę za pomocą kartonowego wspornika poprzeczki (L)





STEP 2

- EN** Determine the desired screen height and install the VESA frame
- NL** Bepaal de gewenste schermhoogte en installeer het VESA-frame
- DE** Bestimmen Sie die gewünschte Bildschirmhöhe und montieren Sie den VESA-Rahmen
- FR** Déterminez la hauteur d'écran souhaitée et installez le cadre VESA
- IT** Determinare l'altezza dello schermo desiderata e installare il telaio VESA
- ES** Determine la altura deseada de la pantalla e instale el marco VESA
- PT** Determine a altura do ecrã pretendida e instale a estrutura VESA
- PL** Określ pożądaną wysokość ekranu i zainstaluj ramkę VESA




STEP 3

- EN Install the casters. Screw tightly
NL Installeer de wielen. Schroef stevig vast
DE Installieren Sie die Rollen. Fest anziehen
FR Installez les roulettes. Vissez fermement
IT Installa le rotelle. Vitare strettamente
ES Instalar las ruedas. Atornillar fijamente
PT Instale as rodas. Aparafusar firmemente
PL Zainstaluj kółka. Dokręć śrubę dokładnie




STEP 4

- EN Ensure alignment using a spirit level
NL Zorg voor een juiste uitlijning m.b.v. een waterpas
DE Stellen Sie die Ausrichtung mit einer Wasserwaage sicher
FR Assurez un alignement correct avec un niveau à bulle
IT Garantire l'allineamento utilizzando un livello di bolla
ES Asegure la alineación correcta con un nivel de burbuja
PT Garantir o alinhamento usando um nível de bolha
PL Zapewnić wyrównanie przy użyciu poziomicy



STEP 5





- EN Connect the power cable to the Samsung FLIP
- NL Sluit de voedingskabel aan op de Samsung FLIP
- DE Schließen Sie das Netzkabel an das Samsung FLIP an
- FR Connectez le câble d'alimentation au Samsung FLIP
- IT Collegare il cavo di alimentazione al Samsung FLIP
- ES Conecte el cable de alimentación al Samsung FLIP
- PT Conecte o cabo de alimentação ao Samsung FLIP
- PL Podłącz kabel zasilający do urządzenia Samsung FLIP



STEP 6



- EN** Attach VESA plate (R) to the Samsung FLIP using the appropriate mounting holes for the display size
- NL** Bevestig de VESA-plaat (R) op de Samsung FLIP m.b.v. de juiste montagegaten voor het schermformaat
- DE** Befestigen Sie die VESA-Platte (R) am Samsung FLIP mit den für die Displaygröße geeigneten Befestigungslöchern
- FR** Fixez la plaque VESA (R) au Samsung FLIP en utilisant les trous de montage appropriés à la taille de l'écran
- IT** Fissare la piastra VESA (R) al Samsung FLIP utilizzando i fori di montaggio appropriati per le dimensioni del display
- ES** Coloque la placa VESA (R) en la Samsung FLIP utilizando los orificios de montaje adecuados para el tamaño de la pantalla
- PT** Fixe a placa VESA (R) ao Samsung FLIP utilizando os orifícios de montagem adequados ao tamanho do ecrã
- PL** Przymocuj płytkę VESA (R) do Samsung FLIP, korzystając z otworów montażowych odpowiednich dla rozmiaru wyświetlacza

Note: Suitable only for Samsung FLIP 55- 65" displays.




STEP 7

- EN Attach the screen to the bracket and secure it
 NL Bevestig het scherm op de beugel en zet vast
 DE Befestigen Sie den Bildschirm an der Halterung und sichern Sie ihn
 FR Attachez l'écran au support et fixez-le
 IT Fissare lo schermo alla staffa e fissarlo
 ES Coloque la pantalla en el soporte y fíjela
 PT Fixar o ecrã ao suporte e fixá-lo
 PL Przymocuj ekran do uchwyty i zabezpiecz go





Screw tightly






STEP 8

- EN Place the back cover
- NL Plaats de achterklep
- DE Legen Sie die hintere Abdeckung
- FR Placez la couverture arrière
- IT Posizionare il coperchio posteriore
- ES Coloque la tapa trasera
- PT Colocar a tampa traseira
- PL Umieść tylną pokrywę



STEP 9





- EN Route the cables and install the cable cover
 NL Geleid de kabels en plaats de kabelafdekstrip
 DE Führen Sie die Kabel und installieren Sie die Kabelabdeckung
 FR Guidez les câbles et installez le couvercle du câble
 IT Guidare i cavi e installare il coperchio del cavo
 ES Guíe los cables e instale la cubierta del cable
 PT Guiar os cabos e coloque o cobertura do cabo
 PL Poprowadź kable i zainstaluj pokrywę kabli





Note: Ensure sufficient cable slack to support 90° screen rotation

STEP 10

- EN** Place the cable in the magnetic cable clip and attach it to any metal surface on the floor stand
- NL** Plaats de kabel in de magnetische kabelklem en bevestig deze aan een metalen oppervlak op de vloersteun
- DE** Legen Sie das Kabel in die magnetische Kabelklemme und befestigen Sie es an einer Metallfläche auf dem Bodenständer
- FR** Placez le câble dans le serre-câble magnétique et fixez-le à une surface métallique sur le support au sol
- IT** Posizionare il cavo nel serracavo magnetico e fissarlo a una superficie metallica sul supporto a pavimento
- ES** Coloque el cable en el sujetacable magnético y fíjelo a una superficie metálica del soporte de suelo
- PT** Colocar o cabo na braçadeira magnética e fixá-lo a uma superfície metálica do suporte de chão
- PL** Umieść kabel w magnetycznym zacisku kablowym i przymocuj go do metalowej powierzchni na stojaku podłogowym



OR



STEP 11

- EN Gently push the screen to rotate 90°
NL Duw het scherm voorzichtig om het 90° te roteren
DE Drücken Sie den Bildschirm vorsichtig, um ihn um 90° zu drehen
FR Pousser doucement l'écran pour le faire pivoter de 90°
IT Spingere leggermente lo schermo per ruotarlo di 90°
ES Empujar suavemente la pantalla para girarla 90°
PT Empurrar suavemente o ecrã para o rodar 90°
PL Delikatnie popchnij ekran, aby obrócić go o 90°

