

SD1010 Smoke alarm



35 MM



ø 102 MM

EN

Smoke alarm with

- Rapid warning of smoke and fire
- Extra loud alarm >85 dB
- Time-out button
- Hush button
- Test and reset button
- Low battery indication
- High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008
- Mounting material included
- Lithium battery powered (1x per unit, included)

DE

Rauchmelder

- Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer
- Sehr lautstarker Alarm >85 dB
- Zeitüberschreitungstaste
- Stummschalt Taste
- Test- und Reset-Taste
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Mit Lithium-Akku betrieben (1x pro Einheit, enthalten)

FR

Détecteur de fumée

- Avertissement rapide en cas de fumée et d'incendie
- Alarme extra fort >85 dB
- Fonction de désactivation
- Bouton pause
- Bouton de test-et-réinitialisation
- Indicateur de piles faibles
- Haute qualité: aux normes EN14604:2005/AC:2008
- Matériel de montage inclus
- Fonctionne sur batterie Lithium (1x par unité, incluses)

NL

Rookmelder

- Snelle waarschuwing bij rook en brand
- Extra luid alarm >85 dB
- Time-out toets
- Hush toets
- Test- en resettoets
- Batterij bijna leeg waarschuwing
- Hoge kwaliteit: voldoet aan EN14604:2005/AC:2008
- Inclusief montagemateriaal
- Werkt op Lithium batterij (1x per unit, inclusief)

IT

Rilevatore di fumo

- Avviso rapido in caso di fumo e fuoco
- Allarme extra alto >85 dB
- Pulsante riduzione preventiva della sensibilità
- Pulsante arresto temporaneo allarme
- Pulsante test e reset
- Avviso di batteria scarica
- Alta qualità: soddisfa EN14604:2005/AC:2008
- Materiale di montaggio incluso
- Funziona a batteria di litio (1x per unità, inclusa)

ES

Detector de humo

- Aviso rápido en caso de humo y fuego
- Alarma extra fuerte >85 dB
- Botón de desconexión
- Botón de silenciar
- Botón de prueba y reinicio
- Aviso de batería casi vacía
- Alta calidad: conforme a EN14604:2005/AC:2008
- Incluye material de montaje
- Funciona con batería de Litio (1x por unidad, incluida)

Piece	SD1010	SD1010 2x
Pieces	1	2
EAN-Code	8711902089445	8711902089452
Dimensions (h x w x d)	22,5 x 10,7 x 4 cm	31 x 17,4 x 4,5 cm
Gross weight	170 gr	360 gr
Outer carton		
Number of pieces	20	10
EAN-Code	18711902089442	18711902089459
Dimensions (h x w x d)	22,5 x 23 x 38,5 cm	12,5 x 22 x 43,5 cm
Gross weight	3,7 Kg	3,08 Kg



LOUD 85DB
ALARM



EASY TESTING



HUSH / MUTE
FUNCTION



TIME-OUT / PAUSE
FUNCTION



PHOTOELECTRIC
SENSOR



LOW BATTERY
WARNING



SUITABLE FOR
MAGNETIC
MOUNTING



INSTALLATION
READY