eScan A650 Pro

plustek

eScan Series



All-in-One-Netzwerkscanner für intuitives

Großformat-Scannen und Dokumentenaustausch

Der eScan A650 Pro ist ein eigenständiger Netzwerkscanner, der die Digitalisierung und Weitergabe von Dokumenten vereinfacht – ganz ohne PC. Dank direkter Integration von Microsoft 365 und SharePoint können Nutzer über das 7-Zoll-Touchdisplay Scans vorab prüfen und direkt in ihre Cloud-Konten hochladen. Die integrierte Bildoptimierung sorgt automatisch für optimale Scanqualität, wodurch manuelle Nachbearbeitung entfällt. Mehrere Benutzerkonten lassen sich sicher auf dem Gerät speichern, ohne zusätzliche Software oder Serveranbindung. Ob Großformatpläne im A3-Format oder Standardgeschäftsunterlagen – der eScan A650 Pro rationalisiert Arbeitsabläufe durch effizientes Dokumentenmanagement.

SharePoint On-Premises
2010/2013/2016/2019

Microsoft 365
SharePoint/ OneDrive for business/ OneNote/Outlook

Microsoft Exchange

SMTP

SMB 2.0/3.0

Azure File Storage

FTP/SFTP/FTPS

USB-Stick


eScan A650 Pro

❖KERNKOMPETENZEN

- Direktes Hochladen in SharePoint mit **Metadatenerfassung**, um **Dokumente strukturiert abzulegen.**
- Scangeschwindigkeit: **60 Seiten/Min.** (A4, Farbe, 300/200 dpi, Querformat) – ideal für Hochlastumgebungen.




Hochpräzise OCR
Erstellt durchsuchbare PDFs und editierbaren Text mit branchenführender Genauigkeit.



Intelligente Bildoptimierung
Automatische Ausrichtung, Lochentfernung und Leerseitenerkennung für professionelle Ergebnisse.




Automatischer Wasserzeichen-Schutz
Fügt Text- oder Bildwasserzeichen direkt beim Scannen hinzu – ideal für sensible Unterlagen.



Flexible Dateitrennung
Per Barcode, Leerblatt oder Seitenzahl, inkl. Touchscreen-Steuerung zum Zusammenführen/Splitten.



Unternehmensindividuelle Integration
Startet mit maßgeschneiderter Benutzeroberfläche für optimierte Workflows und Corporate Identity.



Barcode-Intelligenz
Erkennt 12 Barcode-Typen (inkl. QR-Codes) zur automatischen Dateiorganisation.

Spezifikationen

Bildsensor	CIS x 2 (Duplex-Scanner)
Leuchtmittel	LED
Optische Auflösung	600 dpi
ADF-Kapazität	1. 100 Blatt (A4/ Letter, 70 g/m² oder 18 Lbs), Max. Dicke unter 10 mm (0.4") 2. 50 Blatt (A3, 70 g/m² oder 18 Lbs) 3. 20 Blatt (Visitenkarte) 4. Plastikkarten (Querformat laden), Max. Dicke unter 1.2 mm, geprägte Karten können gescannt werden. Bemerkung: Die maximale ADF-Kapazität variiert in Abhängigkeit vom Papiergewicht.
Scan-Geschwindigkeit (ADF)	60 ppm/ 120 ipm (Farbe, 300 & 200 dpi, A4 Querformat) 45 ppm/ 90 ipm (Farbe, 300 & 200 dpi, A4 Hochformat) 35 ppm/ 70 ipm (Farbe, 300 & 200 dpi, A3) Bemerkung: Scanergebnisse und -geschwindigkeiten können je nach CPU und verfügbarem Speicher variieren.
Scanbereich (B x L)	Maximum: 304.8 x 431.8 mm (12" x 17") Minimum: 13.2 x 13.2 mm (0.52" x 0.52") Langes Papier: 304.8 x 5080 mm (12" x 200")

Anschluss	USB 2,0 x 2, USB 2.0 (Host) x 1, RJ45 (Netzwerkverbindung) x 1
Grammatur (Papiergewicht)	40 bis 220 g/m²
Mehrfacheinzugserkennung	Mit Ultraschalltechnologie
Tagesvolumen (Seiten)	18,000
Funktionstasten	Power
Stromversorgung	24 Vdc/ 2.7 A
Nettogewicht	6.8 Kgs (14.99 Lbs)
Maße (B x T x H)	405 x 272 x 297 mm (15.95" x 10.7" x 11.69")
Bedienfeld	Anzeige: 7" 1280x800 Pixel IPS-Multi-Touch-Panel mit weitem Betrachtungswinkel
Schnittstelle	Netzwerk-TWAIN-konform TWAIN–kompatibel
vorinstallierte OCR	Vorinstallierte OCR

© 2025 by plustek . Alle Rechte vorbehalten. Alle eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. ED1010AE-00101