

Energizer

QE20009PQ




Download Manual


EN

Specificazioni:
Model Name: QE20009PQ
Cell Type: Lithium Polymer
Battery Capacity: 20000mAh/74Wh(Max.)
Rated Input: Micro USB 5V/2A, 9V/2A
Rated Output 1: USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Rated Output 2: USB-C PD 5V/2A, 9V/2.2A, 12V/1.5A
Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W
Total Output: 20W (Max)
Dimensions: 148(L) x 70.5(W) x 28.5(H) mm
Weight: 430g±10g


Package Contents



How to USE



How to Recharge



WARRANTY

All products from the date of purchase are qualified for limited time warranty. For more warranty information, please visit: <http://www.energizerpowerpacks.com>

Dispose the battery properly, seek for local disposal facility for advice. Do not dispose, dismantle, damage, or incinerate the battery at all times.

©2024 Energizer, Energizer, Energizer Character and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Tenergy International Corp.

UM_2_QE20009PQ_EN_21

Energizer

QE20009PQ




Télécharger le manuel


FR

Spécifications:
Nom du modèle: QE20009PQ
Type de cellule: Lithium Polymère
Capacité de la batterie: 20000mAh/74Wh (Max.)
Entrée nominale: Micro USB 5V/2A, 9V/2A
Sortie nominale 1: USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Sortie nominale 2: USB-C PD 5V/2A, 9V/2.2A, 12V/1.5A
Sortie sans fil: 5W/7.5W/10W/15W
Sortie totale: 20W (Max)
Dimensions: 148(L) x 70.5(W) x 28.5(H) mm
Poids: 430g ± 10g


Contenu du paquet



Comment UTILISER



Comment Recharger



GARANTIE

Tous les produits à partir de la date d'achat sont éligibles pour une garantie limitée. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez visiter: <http://www.energizerpowerpacks.com>

Éliminez correctement la batterie, recherchez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils. Ne jetez pas, ne démontez pas, n'endommagez pas ou n'incinérerez pas la batterie en tout temps.

©2024 Energizer, Energizer, Energizer Character et certains designs graphiques sont des marques de commerce de Energizer Brands, LLC et de ses filiales associées, utilisées sous licence par Tenergy International Corp.

UM_2_QE20009PQ_FR_21

Energizer

QE20009PQ




Descargar manual


SP

Especificaciones:
Nombre del modelo: QE20009PQ
Tipo de celda: Polímero de litio
Capacidad de la batería: 20000mAh/74Wh (Max.)
Entrada nominal: Micro USB 5V/2A, 9V/2A
Salida nominal 1: USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Salida nominal 2: USB-C PD 5V/2A, 9V/2.2A, 12V/1.5A
Salida inalámbrica: 5W/7.5W/10W/15W
Salida total: 20W (Max.)
Dimensiones: 148(L) x 70.5(W) x 28.5(H) mm
Peso: 430g ± 10g


Contenido del paquete



Cómo USAR



Cómo Recargar



GARANTÍA

Todos los productos a partir de la fecha de compra califican para una garantía limitada. Para obtener más información sobre la garantía, visite: <http://www.energizerpowerpacks.com>

Deséchela la batería correctamente, busque un centro de eliminación local para obtener consejos. No deseches, desarme, dañe o incinere la batería en ningún momento.

©2024 Energizer, Energizer, Energizer Character y ciertos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y sus subsidiarias relacionadas y se utilizan bajo licencia de Tenergy International Corp.

UM_2_QE20009PQ_SP_21

Energizer

QE20009PQ




Scarica il manuale


IT

Specifiche:
Nome del modello: QE20009PQ
Tipo di cella: Polimeri di litio
Capacità della batteria: 20000mAh/74Wh (Max.)
Ingresso nominale: Micro USB 5V/2A, 9V/2A
Uscita nominale 1: USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Uscita nominale 2: USB-C PD 5V/2A, 9V/2.2A, 12V/1.5A
Uscita wireless: 5W/7.5W/10W/15W
Uscita totale: 20W (Max.)
Dimensioni: 148(L) x 70.5(W) x 28.5(H) mm
Peso: 430g ± 10g


Contenuto del pacchetto



Come UTILIZZARE



Come Ricaricare



GARANZIA

Tutti i prodotti dalla data di acquisto sono coperti da garanzia limitata. Per ulteriori informazioni sulla garanzia, visitate: <http://www.energizerpowerpacks.com>

Sostituire correttamente la batteria, cercate un centro di smaltimento locale per consigli. Non smontare, smontare, danneggiare o incenerire la batteria in nessun momento.

©2024 Energizer, Energizer, Energizer Character e determinati design grafici sono marchi registrati di Energizer Brands, LLC e delle relative sussidiarie e sono utilizzati su licenza da Tenergy International Corp.

UM_2_QE20009PQ_IT_21

Energizer

QE20009PQ



Handbuch herunterladen

DE

Energizer

QE20009PQ



Handleiding downloaden

NL

Energizer

QE20009PQ



Baixar manual

PT

Energizer

QE20009PQ




Pobierz instrukcję obsługi

PL

Spezifikation
Modellname: QE20009PQ
Zelltyp: Lithium-Polymer
Akkukapazität: 2000mAh/74Wh (Max.)
Nenn-Eingang: Micro USB 5V/2A
Nenn-Eingang 1: USB-A 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Nenn-Eingang 2: USB-C 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Kabellose Ausgabe: 5W/7.5W/10W/15W
Gesamtleistung: 20W (Max.)
Abmessungen: 148(L) x 70.5(W) x 28.5(H) mm
Gewicht: ~430g ± 10g

Packungsinhalt




① QE20009PQ ② Benutzerhandbuch



③ Ladekabel

Wie BENUTZEN



Drücken Sie die Einschalttaste, um das Laden auf Ihrem Gerät zu aktivieren.
Für schnelles Laden bitte nur ein Gerät gleichzeitig laden.




Lademodus
Blinkendes Licht zeigt das Aufladen an.
Dauerhaftes Licht zeigt vollständig geladen an.
an english car.



Kompatibel mit drahtlosem Ladestandard

Für Schnellladung (per Kabel): Verbinden Sie nur ein Gerät mit der Powerbank, um die Schnellladung zu aktivieren. Drücken Sie nicht die Einschalttaste.
Für drahtloses Laden: Drücken Sie einmal die Einschalttaste, um das drahtlose Laden zu aktivieren. Die Schnellladung (per Kabel) wechselt in den normalen Lademodus. Nach 2 Minuten Inaktivität schaltet das drahtlose Laden ab, die Schnellladung wird dann fortgesetzt.

Wie aufladen



Schließen Sie das micro-USB/USB-C-Kabel an den Eingangsbuchse an, um aufzuladen.
Schließen Sie das Ladekabel an ein universelles USB-Netzteil an.
Adapter NICHT im Lieferumfang enthalten

PowerSafe-Management
Garantiert gegen Kurzschlüsse und Überlastungen für Ihre Powerbank und Geräte.

Kundendienst
Für Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns bitte unter service@energizerpowerpacks.com




GARANTIE
Alle Produkte ab dem Kaufdatum sind für eine statisch begrenzte Garantie qualifiziert. Für weitere Garantieforderungen besuchen Sie bitte <http://www.energizerpowerpacks.com>.
Energizer ist die Batterie-Unternehmensmarke, suchen Sie nach einer offiziellen Energizer-Unternehmensmarke für Fälschungen, Entwürfen, zersetzten, beschädigten oder veränderten Sie die Batterie nicht zu jeder Zeit.


©2024 Energizer. Energizer, Energizer-Charakter und bestimmte grafische Designs sind Marken von Energizer Brands, LLC und verbundene Tochterunternehmen und werden von Tervitich International Corp. unter Lizenz verwendet.

UM_2_QE20009PQ_DE_2.1


Hoe te GEBRUIKEN



Druk op de aan/uit-knop om het opladen op uw apparaat te activeren.
Voor snel opladen, laadt u slechts één apparaat tegelijk op.




Opladmodus
Het knipperende licht geeft aan dat het opladen plaatsvindt.
Het vaste licht geeft aan dat het volledig is opgeladen.



Kompatibel met draadloze laadstandaard

Voor snel opladen (via kabel): sluit slechts één apparaat aan op de powerbank om snel opladen te activeren, druk niet op de aan/uit-knop.
Voor draadloos opladen: druk eenmaal op de aan/uit-knop om draadloos opladen te activeren, snel opladen (via kabel) schakelt over naar normaal opladen. Na 2 minuten inactiviteit schakelt draadloos opladen uit, snel opladen wordt hervat.

Hoe opladen



Sluit het micro-USB/USB-C-kabel aan op de microport om op te laden.
Sluit de oplaadkabel aan op een universeel USB-AC-adaptor.
Adapter NIET inbegrepen

PowerSafe-beheer
Garandeert bescherming tegen kortsluiting en overladen voor uw powerbank en apparaat.

Klantservice
Voor vragen over het product, neem contact met ons op via service@energizerpowerpacks.com



GARANTIE
Alle producten vanaf de aankoopdatum komen in aanmerking voor een beperkte garantie. Voor meer informatie, bezoek <http://www.energizerpowerpacks.com>.
Goed de batterij op de juiste manier weg, raadpleeg een lokaal afvalbeheerbedrijf voor advies.
Goed de batterij nooit weg, demonteer, beschadig of verbrand deze.
©2024 Energizer. Energizer, Energizer-merknaam en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en zijn geassocieerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door Tervitich International Corp.

UM_2_QE20009PQ_NL_2.1


Como USAR



Pressione o botão de energia para ativar o carregamento no seu dispositivo.
Para carregamento rápido, carregue apenas um dispositivo por vez.




Modo de recarga
A luz intermitente indica que está a carregar.
A luz sólida indica que está totalmente carregado.



Compatível com o padrão de carregamento sem fio

Para carregamento rápido (via cabo): conecte apenas um dispositivo ao power bank para ativar o carregamento rápido, não pressione o botão de energia.
Para carregamento sem fio, pressione o botão de energia uma vez para ativar o carregamento sem fio, o carregamento rápido (via cabo) mudará para o modo de carregamento normal. Após 2 minutos de inatividade, o carregamento sem fio será desligado, o carregamento rápido será retomado.

Como Recarregar



Conecte a extremidade micro-USB/USB-C a porta de entrada para recarregar.
Conecte o cabo de carregamento a um adaptador de corrente alternada USB universal.
Adaptador NÃO incluído

Gerenciamento PowerSafe
Garante proteção contra curto-circuito e sobrecarga para o seu banco de energia e dispositivos.

Serviço ao Cliente
Para qualquer dúvida sobre o produto, entre em contato conosco em service@energizerpowerpacks.com



GARANTIA
Todos os produtos a partir da data de compra estão qualificados para garantia por tempo limitado. Para mais informações sobre garantia, por favor, visite <http://www.energizerpowerpacks.com>.
Descarte a bateria corretamente, procure uma instalação de descarte local para orientação.
Não descarte, demonte, danifique ou incinere a bateria a qualquer momento.

©2024 Energizer. Energizer, Personagem Energizer e certos designs gráficos são marcas registradas da Energizer Brands, LLC e subsidiárias relacionadas e são usadas sob licença pela Tervitich International Corp.

UM_2_QE20009PQ_PT_2.1


Jak UŻYC



Naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować ładowanie na urządzeniu. Aby szybko naładować, ładuj tylko jedno urządzenie na raz.




Tryb ładowania
Migające światło oznacza ładowanie.
Świejące światło oznacza pełne naładowanie.



Kompatybilny ze standardem ładowania bezprzewodowego

Dla szybkiego ładowania (za pomocą kabli): podłącz tylko jedno urządzenie do power banku, aby aktywować szybkie ładowanie, nie naciskaj przycisku zasilania.
Dla ładowania bezprzewodowego: naciśnij raz przycisk zasilania, aby aktywować ładowanie bezprzewodowe. Szybkie ładowanie (za pomocą kabli) przełączy się na normalny tryb ładowania. Po 2 minutach bezczynności ładowanie bezprzewodowe zostanie wyłączone, szybkie ładowanie zostanie wznowione.

Jak Naładować



Podłącz koncówkę micro-USB/USB-C do portu wejściowego, aby naładować.
Podłącz kabel ładowania do uniwersalnego adaptera sieciowego USB.
Adapter NIE jest dołączony

Zarządzanie PowerSafe
Gwarantuje ochronę przed zwarciem i przeładowaniem Twojego banku energii i urządzeń.

Obsługa klienta
W przypadku jakiegokolwiek pytania dotyczącego produktu, skontaktuj się z nami pod adresem service@energizerpowerpacks.com



GWARANCJA
Wszystkie produkty od daty zakupu są objęte ograniczoną gwarancją czasową. Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji, odwiedź <http://www.energizerpowerpacks.com>.
Usuń baterię w odpowiedni sposób, zwróć się do lokalnej instalacji utylizacji o porady. Nie usuwaj, nie rozbić, nie uszkadzać ani nie spalać baterii w żadnym czasie.

©2024 Energizer. Energizer, Postać Energizer i pewne wzory graficzne są znakami towarowymi Energizer Brands, LLC i powiązanych spółek zależnych i są używane na podstawie licencji przez Tervitich International Corp.

UM_2_QE20009PQ_PL_2.1