
Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstraße 35 Germany Phone: +49 7157 125-0 Fax: +49 7157 125-120 www.telegaertner.com



Mechanical characteristics	**Mechanische Eigenschaften**		
cables	Kabel		cable group / Kabelgruppe G7: RG-174/U; RG-188A/U; RG-316/U; KX 3B; KX 22A
interface dimensions acc. to	Steckgesicht nach		IEC 60169-15
assembly code	Montageanleitung		C0403
Components	***Bauteile***	***Materials / Material***	***Finish / Oberfläche***
centre contact	Innenkontakt	brass / Messing	Cu1Ni2Au1.27
outer contact	Außenkontakt	brass / Messing	(b) NiP-Au
crimp ferrule	Crimprohr	copper / Kupfer	Ni5Au0.2
other metal parts	sonstige Metallteile	brass / Messing	(c) NiP-Au
insulator	Isolierung	PTFE	
gasket	Dichtung	silicone / Silikon	
Electrical characteristics	**Elektrische Eigenschaften**		
impedance	Wellenwiderstand	(a)	50 Ω
return loss	Rückflussdämpfung		typ.: 1 GHz – 29 dB; 2 GHz – 24.5 dB; 4 GHz – 21 dB.
insertion loss	Einfügedämpfung		≤ 0.05 dB bis / up to 4 GHz
Environmental	**Umgebung**		
RoHS compliant	RoHS konform		2002/95/EC (b)

Änd./rev. Index	Änderungsmitteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name
c	22486	17.01.11	MA
b	19564	21.01.08	MA
a	17709	10.05.06	MA

1997	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
gez./drawn	14.02.	BI	
gepr./appr.	17.02.97	BE	Oberfläche/ finish
Norm/stand.			

Maßstab/scale: 5:1

Benennung/title: SMA Angle Plug
SMA-Kabelwinkelstecker

Telegärtner

untol. Maße/ dim. without tolerances according to

Unterl./doc.type: K

Zeichnungsnr./drawing no.: J01150A0061

Maße/dimensions: mm

Original: DIN A4

Ersatz für/ replaces