
Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstraße 35 Germany Phone: +49 7157 125-0 Fax: +49 7157 125-120 www.telegaertner.com



Mechanical characteristics	**Mechanische Eigenschaften**			
cables	Kabel	ⓐ	cable group / Kabelgruppe G 1: 7806A Belden, 9907 Belden, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195 TMS, RG-58C/U, WCX195 NEK/CDT	
interface dimensions acc. to	Steckgesicht nach		IEC 60169-15	
assembly code	Montageanleitung		C0405	
Components	***Bauteile***		***Materials / Material***	***Finish / Oberfläche***
centre contact	Innenkontakt		brass / Messing	Cu1Ni2Au1.27
outer contact	Außenkontakt	ⓑ	brass / Messing	NiP-Au
crimp ferrule	Crimprohr		copper / Kupfer	Ni5Au0.2
other metal parts	sonstige Metallteile		brass / Messing	Cu2Ni5Au0.2
insulator	Isolierung		PTFE	
gasket	Dichtung		silicone / Silikon	
Electrical characteristics	**Elektrische Eigenschaften**			
impedance	Wellenwiderstand	ⓐ	50 Ω	
return loss	Rückflussdämpfung		typ.: 1 GHz – 39 dB; 2 GHz – 35 dB; 4 GHz – 28 dB.	
insertion loss	Einfügedämpfung		≤ 0.05 dB bis / up to 4 GHz	
Environmental	**Umgebung**			
RoHS compliant	RoHS konform	ⓑ	2002/95/EC	

Änd./rev. Index	Änderungsmitteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name
b	21360	04.02.10	MA
a	17709	11.05.06	MA

	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
1997			
gez./drawn	07.10.	BI	
gepr./appr.	10.10.97	PU	Oberfläche/ finish
Norm/stand.			

Maßstab/scale: 5:1

Benennung/title: SMA Angle Plug
SMA-Kabelwinkelstecker

Telegärtner

untol. Maße/ dim. without tolerances according to

Unterl./doc.type: K

Zeichnungsnr./drawing no.: J01150A0091

Maße/dimensions: mm

Original: DIN A4

Ersatz für/ replaces