




**Mechanical characteristics**  
torque setting

**Mechanische Eigenschaften**  
Drehmoment

typ.:  $5 \pm 0,1 \text{ Nm}$

**Components**  
open wrench head

**Bauteile**  
Gabelschlüssel-Kopf

**Materials / Material**  
42CrMo4-low alloy chromium molybdenum steel / -chrom-molybdän-legierter Vergütungsstahl

**Surface treatment / Beschichtung**  
phosphate coating / Phosphat

wrench handle

Griff


aluminium alloy / Aluminium-Legierung

aluminium oxide / Aluminiumoxid

**Environmental**  
RoHS compliant

**Umgebung**  
RoHS konform

2011/65/EU



| Änd./<br>rev.<br>index | Änderungs-Nr. /<br>revision code | Datum/<br>date | Name/<br>name | gez./<br>drawn                                             | Datum/<br>date                                                                                                | Name/<br>name                             | Gewicht/<br>weight<br>[g]                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                  |                |               | gez./ drawn                                                | 22.01.2019                                                                                                    | MA                                        |                                                                                                            |
|                        |                                  |                |               | gepr./ appr.                                               | 24.01.2019                                                                                                    | BJ                                        | ca./approx.<br>102                                                                                         |
|                        |                                  |                |               | Maßstab/<br>scale<br>1:2                                   | Benennung/ title<br>Torque Wrench for 4.3-10 Connectors<br>Drehmomentschlüssel für 4.3-10<br>- Steckverbinder |                                           |                                                                                                            |
|                        |                                  |                |               | untol. Maße/<br>dim. without<br>tolerances<br>according to | Untert./ doc. type<br>K                                                                                       | Zeichnungsnr./ drawing no.<br>N00050B0015 |                                                                                                            |
|                        |                                  |                |               | Ersatz für/<br>replaces                                    |                                                                                                               |                                           |                                                                                                            |
|                        |                                  |                |               |                                                            |                                                                                                               |                                           |                       |
|                        |                                  |                |               |                                                            |                                                                                                               |                                           |  Maße/ dimensions: mm |
|                        |                                  |                |               |                                                            |                                                                                                               |                                           | Original : DIN A4                                                                                          |
|                        |                                  |                |               |                                                            |                                                                                                               |                                           | Blatt/ sheet 1 von/ of 1                                                                                   |