

Gigabyte Brix Mini PC Intel Ultra7 255H



Technische Daten:

Model	GB-BRU7-255H
Netzteil Extern	extern 65W, USB-C Netzteil (19V/3.42A)
Chipsatz	System-on-Chip (SoC)
Arbeitsspeicher	16 GB DDR5
Grafikkarte	Intel® Arc Graphics 140T
Festplatte	1 TB M.2 NVMe SSD PCIe
Prozessor	Intel® Core Ultra7-255H Sockel 2049
Prozessor Turbotakt	16* 2.0 GHz (16* 5.10GHz Turbo)
Laufwerk	Nicht vorhanden
Netzwerkkarte	2.5GbE LAN (Intel® I226V)
Sound	Realtek ALC245
Anschlüsse Front	1* USB 3.2 Type-C Gen2, 2* USB 3.2 Gen2 Type-A
	1* Headset
Anschlüsse Hinten	2* HDMI, 1* USB 3.2 Gen2 Type-A
	1* USB 3.2 Gen2 Type-C
	1* USB 2.0 Type-A, 1* USB4 (20Gb/s)
Anschlüsse Links	1* RJ45, 1*Kensington lock slot
Besonderheiten	VESA-Halterung 75x75 / 100x100
	Kompatibel mit Windows 10/11 und Ubuntu
Betriebssystem	Windows 11 Pro 64 Bit
Maße (B x H x T)	112.6 x 34.4 x 113 mm
EAN	4250236831039
ArtikelNr.	GB-MiniPC2
Service	24 Monate Pickup Reparaturservice