
Schleifmittel



Klett-Schleifmittel Ø 225 mm

Produkt	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Basis-Inhaltsstoffe Spachtelmassen: Weich: Pulverspachtel	Weich: Dispersionsbasis	Weich: Leichtspachtel	Weich: Gips-Zellulose	Mittel: Gips-Kunststoff	Mittel: Silikatspachtel	Mittel: faserverstärkt, mineralisch	Hart: Kunstharz-weißzement	Drehzahl-Stufe	VE	Typ/Korn	Best.-Nr.
 **D225 PF** **Klett-Schleifpapier** **Xtreme Plus** Das bewährte Premium-Schleifpapier mit kompromissloser Qualität und hervorragender Absaugung dank Multihole. Für nahezu alle Anwendungen geeignet.	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739
	●	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233
	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234
	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235
	●	○	◐	●	●	○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405
	●	○	◐	●	●	●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995
	●	○	◐	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987
	●	○	◐	○	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236
 **D225 -10 SF** **Schleifpapier Wand/Decke** **Xtreme** Das Schleifpapier für extremen Abtrag. Universell einsetzbar mit besonders hoher Wirtschaftlichkeit.	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542
	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900
	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	533819
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	533820
	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896
	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822
	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898
	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	533823
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543
	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824
 **D225-10 MF** **Schleifpapier exzentrisch** **Xtreme** Das Super-Finishingpapier für extra feine Oberflächenqualität. Besonders geeignet für weiche Materialien.	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908
	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909
	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544
	◐	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903
	◐	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904
	◐	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905
	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906
	◐	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907

● geeignet ◐ bedingt geeignet ○ nicht geeignet

Sanding media


Hook-and-loop sanding disc Ø 225 mm

Product	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Base ingredients for fillers: Soft – Powder filler	Soft – Dispersion base	Soft – Lightweight filler	Soft – Gypsum cellulose	Medium – Gypsum plastic	Medium – Silicate filler	Medium – Fibre-reinforced, mineral	Hard – Synthetic resin white cement	Speed setting	QTY	Type/grit	Order No.
 **D225 PF** **Hook-and-loop sandpaper** **Xtreme Plus** The tried-and-tested premium sandpaper with uncompromising quality and outstanding extraction – thanks to Multihole. Suitable for almost all applications.	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739
	●	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	●	4–6	25	P 60	260233
	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	4–6	25	P 80	260234
	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	4–6	25	P 100	260235
	●	○	◐	●	●	○	●	●	●	●	●	3–6	25	P 120	282405
	●	○	◐	●	●	●	●	●	●	●	○	2–4	25	P 150	311995
	●	○	◐	●	●	●	●	○	○	○	○	2–4	25	P 180	311987
	●	○	◐	○	●	●	●	○	○	○	○	2–4	25	P 220	260236
 **D225 -10 SF** **Sandpaper wall/ceiling** **Xtreme** The sandpaper for extreme removal. Universal and extremely economical.	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542
	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900
	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3–6	12	P 60	531901
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3–6	25	P 60	533819
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3–6	12	P 80	531902
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3–6	25	P 80	533820
	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3–6	12	P 100	531896
	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3–6	25	P 100	533821
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2–6	12	P 120	531897
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2–6	25	P 120	533822
	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2–4	12	P 150	531898
	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2–4	25	P 150	533823
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2–4	12	P 180	531543
	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2–4	25	P 180	534772
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2–4	12	P 220	531899
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2–4	25	P 220	533824
 **D225-10 MF** **Sandpaper eccentric** **Xtreme** The super finishing paper for extra-fine surface quality. Particularly suitable for soft materials.	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908
	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4–6	12	P 60	531909
	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4–6	12	P 80	531544
	◐	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	3–6	12	P 100	531903
	◐	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	3–6	12	P 120	531904
	◐	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	2–5	12	P 150	531905
	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2–5	12	P 180	531906
	◐	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	2–5	12	P 220	531907

● suitable ◐ partially suitable ○ not suitable

Abrasifs


Abrasifs auto-agrippants Ø 225 mm

Produit	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Composants de base des enduits: Doux: Enduit en poudre	Doux: Base de dispersion	Doux: Enduit léger	Doux: Plâtre-cellulose	Moyen: Plâtre-plastique	Moyen: Enduit au silicate	Moyen: Renforcé par des fibres, minéral	Dur: Ciment blanc à base de résine synthétique	Niveau de vitesse	CONDITIONNEMENT	Type/Grain	Référence
 **Papier abrasif auto-agrippant D225 PF Xtreme Plus** Le papier abrasif premium éprouvé avec une qualité irréprochable et une excellente aspiration grâce aux trous multiples. Convient à presque toutes les applications.	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739
	●	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233
	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234
	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235
	●	○	◐	●	●	○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405
	●	○	◐	●	●	●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995
	●	○	◐	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987
	●	○	◐	○	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236
 **D225 -10 SF Papier abrasif mur/plafond Xtreme** Le papier abrasif pour un enlèvement de matière extrême. Utilisation universelle avec un rendement extrême.	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542
	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900
	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	533819
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	533820
	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896
	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822
	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898
	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	533823
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543
	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824
 **D225-10 MF Papier abrasif excentrique Xtreme** Le papier de superfinition pour une qualité de surface extra fine. Particulièrement adapté aux matériaux souples.	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908
	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909
	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544
	◐	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903
	◐	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904
	◐	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905
	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906
	◐	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907

● convient ◐ convient sous condition ○ ne convient pas

Abrasivi


Abrasivi a strappo Ø 225 mm

Prodotto	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad saver GE 6 R 534179	Ingredienti di base per stucchi: Morbido – Stucco in polvere	Morbido – Base di dispersione	Morbido – Stucco leggero	Morbido – Gesso e cellulosa	Medio – Gesso e materiale sintetico	Medio – Stucco ai silicati	Medio – rinforzato con fibre, minerale	Duro – Cemento bianco a base di resina sintetica	Livello velocità	CONF.	Tipo/Grana	Cod. ordine
 **D225 PF** **Carta abrasiva a strappo Xtreme Plus** La comprovata qualità della carta abrasiva Premium si distingue per l'integrità e le eccellenti prestazioni di aspirazione grazie al sistema multihole. Adatta a pressoché tutte le applicazioni.	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739
	●	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233
	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234
	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235
	●	○	◐	●	●	○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405
	●	○	◐	●	●	●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995
	●	○	◐	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987
	●	○	◐	○	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236
 **D225 -10 SF** **Carta abrasiva per pareti/soffitti Xtreme** La carta abrasiva per il massimo grado di asportazione. Per un utilizzo universale e un'economicità particolarmente elevata.	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542
	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900
	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	533819
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	533820
	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896
	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822
	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898
	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	533823
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543
	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824
 **D225-10 MF** **Carta abrasiva eccentrica Xtreme** La carta di superfinitura per una qualità delle superfici extra fine. Particolarmente indicata per i materiali morbidi.	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908
	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909
	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544
	◐	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903
	◐	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904
	◐	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905
	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906
	◐	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907

● adatta ◐ parzialmente adatta ○ non adatta

Schuurmiddelen


Klittenband-schuurmiddel Ø 225 mm

Product	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Basisingrediënten voor egalisatiemiddelen: Zacht: Egalisatiemiddel in poedervorm	Zacht: Dispersiebasis	Zacht: Lichtgewicht egalisatiemiddel	Zacht: Gipscellulose	Middel: Gipskunststof	Middel: Silicaategalisatiemiddel	Middel: glasvezelversterkt, mineraal	Hard: Wit cement met kunsthars	Toerentalstand	VE	Type/korrel	Bestelnr.
 **D225 PF klittenband-schuurpapier Xtreme Plus** Het beproefde premium schuurpapier met compromisloze kwaliteit en uitstekende afzuiging dankzij multihole. Geschikt voor bijna alle toepassingen.	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739
	●	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233
	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234
	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235
	●	○	◐	●	●	○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405
	●	○	◐	●	●	●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995
	●	○	◐	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987
	●	○	◐	○	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236
 **D225 -10 SF Schuurpapier wand/plafond Xtreme** Het schuurpapier voor extreem hoge afname. Universeel te gebruiken met een bijzonder hoog rendement.	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542
	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900
	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	533819
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	533820
	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896
	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822
	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898
	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	533823
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543
	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824
 **D225-10 MF Schuurpapier excentrisch Xtreme** Het super-finishing-schuurpapier voor extra fijne oppervlaktekwaliteit. Bijzonder geschikt voor zachte materialen.	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908
	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909
	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544
	◐	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903
	◐	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904
	◐	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905
	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906
	◐	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907

● geschikt ◐ onder voorwaarden geschikt ○ ongeschikt

Brusivo


Brusný výsek na suchý zip Ø 225 mm

Výrobek	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Základní složky tmelů: Měkký: Práškový tmel	Měkký: Disperzní základ	Měkký: Lehčený tmel	Měkký: Sádra/celulóza	Střední: Sádra/plast	Střední: Silikátový tmel	Střední: vyztužený vlákny, minerální	Tvrdý: Bílý cement ze syntetické pryskyřice	Stupeň otáček	KS	Typ/zrnitost	Obj. č.
 **D225 PF** **Brusný papír na suchý zip** **Xtreme Plus** Osvědčený prémiový brusný papír s nekompromisní kvalitou a vynikajícím odsáváním díky využití systému více otvorů. Vhodné pro téměř všechny aplikace.	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739
	●	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233
	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234
	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235
	●	○	◐	●	●	○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405
	●	○	◐	●	●	●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995
	●	○	◐	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987
	●	○	◐	○	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236
 **D225 -10 SF** **Brusný papír stěna/strop** **Xtreme** Brusný papír pro potřeby náročného odstranění materiálu. Univerzální použití s mimořádně vysokou účinností.	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542
	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900
	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	533819
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	533820
	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896
	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822
	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898
	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	533823
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543
	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824
 **D225-10 MF** **Brusný papír excentrický** **Xtreme** Skvělý papír na dokončovací práce pro zajištění mimořádně jemného povrchu. Vhodný zejména na měkké materiály.	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908
	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909
	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544
	◐	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903
	◐	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904
	◐	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905
	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906
	◐	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907

● vhodné ◐ podmíněně vhodné ○ nevhodné

Slipmaterial


Kardborreslipmaterial Ø 225 mm

Produkt	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Innehåll i spackelmassor: Mjuk: Pulverspackel	Mjuk: Dispersionsbas	Mjuk: Lätt spackel	Mjuk: Gipscellulosa	Medel: Gips-plast	Medel: Spackel av silikat	Medel: fiberförstärkt, mineraliskt	Hård: Vit cement av syntetiskt harts	Varvtalsnivå	Förpackningsenhet	Typ/kornstorlek	Artikelnr
 **D225 PF** **slippapper med kardborrefäste** **Xtreme Plus** Det beprövade premiumslippapperet med kompromisslös kvalitet och utmärkt utsugning tack vare Multihole. Passar nästan alla användningsområden.	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739
	●	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233
	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234
	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235
	●	○	◐	●	●	○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405
	●	○	◐	●	●	●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995
	●	○	◐	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987
	●	○	◐	○	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236
 **D225 -10 SF** **Slippapper vägg/tak** **Xtreme** Slippapper för extrem slipning. Universellt användbart med särskilt hög effektivitet.	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542
	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900
	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	533819
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	533820
	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896
	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822
	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898
	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	533823
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543
	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824
 **IP D225-10 MF** **Slippapper excentriskt** **Xtreme** Superfinishpapper för extra fin ytkvalitet. Speciellt lämpligt för mjuka material.	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908
	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909
	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544
	◐	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903
	◐	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904
	◐	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905
	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906
	◐	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907

● lämpligt ◐ lämpligt i vissa fall ○ inte lämpligt

Slipemiddel

Borrelås-slipemiddel Ø 225 mm

Produkt	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Grunnleggende innholdsstoffer i sparkelmasser: Myk: Pulversparkel	Myk: Dispersjonsbase	Myk: Lett sparkel	Myk: Gipscellulose	Middel: Gips-plast	Middel: Silikatsparkel	Middel: fiberarmert, mineralsk	Hard: Hvit sement av kunsthårpiks	Hastighetstrinn	VE	Type/korn	Bestillingsnr.
 **D225 PF** **borrelås-slipepapir** **Xtreme Plus** Det velprøvde premium-slipepapiret med kompromissløs kvalitet og glimrende avsug takket være Multihole. Passer til nesten alle bruksområder.	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739
	●	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233
	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234
	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235
	●	○	◐	●	●	○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405
	●	○	◐	●	●	●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995
	●	○	◐	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987
	●	○	◐	○	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236
 **D225 -10 SF** **Slipepapir vegg/tak** **Xtreme** Slipepapir for ekstrem materialfjerning. Universelt anvendelig med spesielt høy lønnsomhet.	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542
	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900
	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	533819
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902
	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	533820
	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896
	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897
	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822
	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898
	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	533823
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543
	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899
	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824
 **D225-10 MF** **Slipepapir eksentrisk** **Xtreme** Superfinishpapir for ekstra fin overflatekvalitet. Spesielt egnet for myke materialer.	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908
	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909
	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544
	◐	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903
	◐	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904
	◐	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905
	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906
	◐	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907

● egnet ◐ delvis egnet ○ ikke egnet