

Stückliste / Part list


Pos.	ST	Bezeichnung / Description	Kurzbezeichnung / brief description	Werkstoff / Material	Sonstiges / Information
1	2	Seitenwand / side panel	BSW/X 24300	Aluminium 1050	
2	2	Flansch / flange	FL/X 00300	Al Mg Si 0.5 F22	
3	2	Frontprofil / front profile	PF/X 00084	Al Mg Si 0.5 F22	
4	2	Rückprofil / back profiles	PR/X 00084.12	Al Mg Si 0.5 F22	
5	2	Gewindestreifen zur Frontplattenbefestigung / tapped strips for front panel fixing	GS/X 00084-I	Stahl verzinkt / steel zinc plated	
6	8	Schrauben / screws	SHR Z M4x12-SO (BFS 0100)	Stahl verzinkt / Steel, zinc coated	
7	2	Gewindestift / slotted screw	GSE/X 5	Stahl verzinkt / Steel, zinc coated	
8	10	Kartenführung / card guide	KF/X 160	Kunststoff	

Passend für Europakarten:
Höhe = 100, Tiefe = 160, Dicke = 1,6mm
Position im TE-Raster (5,08mm) frei wählbar!
Designed for eurobeards:
Hight = 100, depth = 160, thickness = 1,6mm
Position in TE-raster (5,08mm) selectable




A-A (1 : 1)






ISO (1 : 2)



ISO (1 : 2)



"Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten" "Please pay attention to copyright note DIN ISO 16016"

BOX4U					Zeichnungs-Nr. / *Drawing-No.:*	1K 5470.273.01
				Datum/Date	Name/name	BGT/X 24380.12-BN_SET
			Gezeichnet	27.01.2026	NK	
			Kontrolliert			
			Norm			
					2905021.idw	1:1 (1:2)
Status	A-Nr./Art.-No.	Datum/Date	Name			A0