







Kabel von Lautsprecher auf Leiterplatte anlöten! /
Solder cables of speakers on mainboard on! /
Souder les câbles du haut parleur au circuit imprimé /
Kabel van de luidspreker op de printplaat solderen!




* Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge! /
Conservez l'interface digitale! /
De brugstekker s.v.p. bewaren



Haftreifenwechsel
Change the Traction tires
Remplacer bandages
Vervang de winterbanden



PIKO Art.-Nr.:
#56301 Lok-Öl (50 ml) / #56301 Loco-Oil
#56300 Lok-Öler mit Feindosierung
#56300 Precision engine oiler w fine dosage /



Ölen Sie bei häufigem Fahrbetrieb die Achslager mit einem Tropfen harz- und säurefreiem Nähmaschinenöl! Wir empfehlen, die Lok ca. 25 min je Fahrtrichtung ohne Belastung einlaufen zu lassen, damit das Modell einen optimalen Rundlauf und eine gute Zugkraft erhält. Bitte beachten Sie, daß der einwandfreie Lauf des Modells nur auf sauberen Schienen gewährleistet ist.

Si utilisation fréquente, huilez régulièrement avec une goutte d'huile fine pour machine à coudre. Nous vous conseillons un rodage complet de 25 min dans chaque sens pour un roulement optimal. Il est conseillé de nettoyer régulièrement vos rails pour un bon fonctionnement.

If used frequently, oil the wheelsets with a drop of non-resinous, acid-free sewing machine oil! In order to achieve the best possible running and traction properties, it is advisable to run the locomotive in for 25 minutes forwards and 25 minutes in reverse without load. Clean rails are essential for good performance.

Wij adviseren u om de loc ca. 25 min. zonder belasting te laten rijden in beide rijrichtingen, zodat het model soepel wordt ingereden en een goede trekkracht opbouwt. Houd er hierbij rekening mee, dat uitsluitend op schone rails een storingsvrij bedrijf is gewaarborgd.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die PIKO Spielwaren GmbH, dass das Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits-, Gesundheits- und Kompatibilitätsanforderungen der genannten Richtlinien und Verordnungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.piko.de/konform>

EU Declaration of Conformity

PIKO Spielwaren GmbH hereby declares that the product in its design and construction as well as in the version placed on the market by us complies with the basic safety, health and compatibility requirements of the directives and regulations mentioned. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://www.piko.de/konform>

Hinweis zur Reklamation eines Artikels:

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die PIKO Modelle. Wir hoffen, dass Sie mit dem Modell zufrieden sind und lange Freude daran haben. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem PIKO Produkt haben und wollen dieses reklamieren, bitten wir Sie, den unter www.piko-shop.de/de/widerruf hinterlegten Reklamationschein auszufüllen und diesen dem reklamierten Artikel beizulegen. Vielen Dank.

Complaint note:

Thank you for your trust in PIKO models. We hope that you are satisfied with the model and enjoy it for a long time. Should you nevertheless have problems with your PIKO product and wish to complain it, we ask you to fill in the complaint form, which you can find at www.piko-shop.de/en/widerruf, and enclose it with the complained item. Thank you very much.


Bedienungsanleitung Diesellok TRAXX

Instructions for use: Diesel locomotive · Manuel d'utilisation pour locomotive diesel · Manuale d'utilizzo

per la locomotiva · Manual de usuario de la locomotora · 柴油火车头TRAXX的使用说明

Gebruiksaanwijzing locomotief · Instrukcja obsługi lokomotywy · Инструкция по эксплуатации Тепловоз · Návod k použití lokomotivy


Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten. Bitte bewahren Sie diese auf.




Decodereinbau:
Installing Decoder /
Installation du décodeur /
Inbouw decoder

#56500 PSD XP

In DC Version nicht enthalten!
Not included in DC version!
Non inclus en DC version!
Niet inbegrepen in de DC-versie!



* Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge! /
Conservez l'interface digitale! /
De brugstekker s.v.p. bewaren



Hinweis nur für DC-Version:
Die Funk-Entstörung der Anlage ist mit dieser Lokomotive sichergestellt, wenn der üblicherweise im Gleis-Anschlussstück eingebaute Kondensator eine Kapazität von mindestens 680 Nanofarad aufweist.

Note only for DC version:
With this locomotive interference will not occur if the condenser normally fitted in the track connection section has a minimum capacity of 680 nano farads.

Conseil que en CC version:
Cette locomotive est équipée d'un filtre anti-parasite. Un condensateur placé habituellement dans les joints des rails présente une capacité minimale de 680 nF.

Wskazówka DC:
Ochrona przeciwzakłóceńowa urządzeń elektronicznych jest zapewniona w tej lokomotywie o ile kondensator wbudowany w część doprowadzającą prąd ma pojemność co najmniej 680 nF.

Nota solo DC versione:
El sistema antiparasitario de la instalación está asegurado con esta locomotora si se utiliza, como es habitual, un tramo de vía de conexión con un condensador de como mínimo 680 nanofaradios.

Обратите внимание DC:
Для подавления радиопомех от работающего электродвигателя, в соот-ветствии с еждународным законодательством, все модели PIKO оснащены специальным конденсатором.

Nota solamente C.C. versión:
El sistema antiparasitario de la instalación está asegurado con esta locomotora si se utiliza, como es habitual, un tramo de vía de conexión con un condensador de como mínimo 680 nanofaradios.

Upozornění DC:
Odrušení Vašeho kolejistě je s touto lokomotivou zajištěno, pokud má obvykle do kolejového nástavce zabudovaný kondesátor kapacitu minimálně 680 Nanofaradů.

PluX22

57546 Gleichstrom DC


0-12 V

57346 Wechselstrom AC


0-16 V

ERSATZTEILE DIESELLOKOMOTIVE TRAXX

Spare parts · Pièces détachées · Parti di ricambio · Repuestos · 配件 · Reserveonderdelen · Części zamienne · Запасные части · Náhradní díly



Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben. · Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.
订购配件时请附上完整的配件号码。 · Pour commander des pièces de rechange, ne pas oublier de donner le Numéro d’Article de la pièce demandée.



AC/DC Version	Ersatz- teil-Nr:	Bezeichnung:	Description:	Désignation:	Descrizione:	Description:	PG*
	57546-01	Gehäuse, bedruckt + Fenster	Body, with printed windows	Boîtier, décorée avec fenêtre	Carrozzeria verniciata (con finestre)	Carrocería decorada (con ventana)	13
	57533-02	Signalhörner	Signal horn	Klaxon	Altoparlante	Bocina	7
	57542-03	Dach, vollständig	Roof, complete	Toit, complet	Tetto, completo	Techo completo	8
	57546-05	Lichtleiter	Conductors	Câble en fibre optique	Cavi con fibre ottiche	Equipo de luces	6
	57530-06	Inneneinrichtung	Interior fittings	Aménagement intérieur	Aggiuntivi interni	Decoración interior	9
	57530-07	Schienenräumer + 2 Schrauben	Snow plough + 2 screw	Chasse-neige	Scacciasassi	Limpiavías	7
	57430-108	Motor, komplett	Motor, complete	Engrenage, complet	Motore completo	Motor, completo	12
	57530-09	Kardanwelle + Buchsen	Cardan shaft + bushes	Cardan, 3 parties	Albero con giunto / cardanico e boccole	Eje cardán + cojinetes	7
	57430-12	Klammer	Clip	Clip de sûreté	Clip	Pinza	6
DC Version	57430-13	Drehgestellblende	Bogie valance	Capot pour bogie	Carrelli	Tapa de boguies	9
	57530-14	Drehgestellbl. + Abdeckung	Bogie valance + housing	Cache pour bogie + capotage	Copertura per carrelli	Tapa de boguies + cubierta	9
	57430-16	Kupplungshalter	Coupling hook	Support d’attelage	Gancio	Soporte de enganche	6
	57530-17	Tritte	Steps	Marchepiedes	Scaletta	Escalerilla	7
	57530-18	Puffer (2 Stck.)	Buffers (set of 2)	Tampons (2 unités)	Respingenti (2 pezzi)	Tope (2 u.)	6
	57542-19	Seitenblenden	Side valances	Habillages latéraux	Telaio in metallo	Tapas laterales	8
	57530-22	Schraubenset	Set of screws, complete	Set de vis	Set de viti	Set de tornillos	5
	57546-72	Hauptplatine mit Beleuchtungs- platine	PCB	Circuit imprimé	Circuito stampato	Circuito impreso	12
		Ersatzteile aus unserem Standard-Programm	Spare parts standard range	Pièces détachées de notre programme standard	Parti di ricambio standard	Repuestos de nuestro programa standard	
	56028	Haftreifen (10 Stck.)	Traction Tyres (set of 10)	Bandage (10 unités)	Anelli di aderenza(10 pezzi)	Aros de adherencia (10 u.)	
AC Version	56030	Kupplung, vollst. (2 Stck.)	Coupling, complete (set of 2)	Attelage, complet (2 unités)	Gancio completo (2 pezzi)	Enganche, completo (2 u.)	
	56500	PIKO SmartDecoder XP PluX22	PIKO SmartDecoder XP PluX22	PIKO SmartDecoder XP PluX22	PIKO SmartDecoder XP PluX22	PIKO SmartDecoder XP PluX22	
	56653	PIKO SmartDecoder XP Sound	PIKO SmartDecoder XP Sound	PIKO SmartDecoder XP Sound	PIKO SmartDecoder XP Sound	PIKO SmartDecoder XP Sound	
	57564-67	Brückenstecker	DC Bridge	Pontage à enficher CC	Spina a ponte DC	Puente CC	10
	59004A-73	Getriebe, komplett DC	Gearbox, complete	Engrenage, complet	Ingranaggi completi DC	Engranaje, completo DC	12
	59004A-74	Getriebe, + Abdeckung kompl. DC	Gearbox, complete w housing DC	Engrenage, complet avec capot	Ingranaggi completi di copertura	Engranaje, completo con tapa DC	12
	59004A-75	Radsatz bedr. oh. Haftr. (2 Stck.)	Wheelset (set of 2)	Essieux (2 unités)	Ruote senza anelli (2 pezzi)	Eje (2 u.) decorado	10
	59004A-76	Radsatz, bedruckt mit Haftreifen (2 Stck.)	Wheelset (set of 2) + traction tires	Essieux (2 unités) avec bandages	Ruote con anelli (2 pezzi)	Eje decorado, con aros de adherencia (2 u.)	10
	57948-73	Getriebe, komplett AC	Gearbox, complete	Engrenage, complet	Ingranaggi completi DC	Engranaje, completo AC	12
	57948-74	Getriebe für Schleifer kompl. AC	Gearbox for slider complete	Engrenage pour contact, complet	Ingranaggi completi di copertura	Engranaje, completo con tapa AC	12
DC Version	57948-75	Radsatz bedr. oh. Haftr. (2 Stck.)	Wheelset (set of 2)	Essieux (2 unités)	Ruote senza anelli (2 pezzi)	Eje (2 u.) decorado	10
	57948-76	Radsatz, bedruckt mit Haftreifen (2 Stck.)	Wheelset (set of 2) + traction tires	Essieux (2 unités) avec bandages	Ruote con anelli (2 pezzi)	Eje decorado, con aros de adherencia (2 u.)	10
		Ersatzteile aus unserem Standard-Programm	Spare parts standard range	Pièces détachées de notre programme standard	Parti di ricambio standard	Repuestos de nuestro programa standard	
	56110	Schleifer mit Schraube	Slider with screws	Contact avec vis	Pattino con viti	Patin con tornillo	

*Preisgruppe *price category *catégorie de prix *Categoria prezzi *Grupo de precio

AC/DC Version	Ersatz- teil-Nr:	名称:	Beschrijving:	Oznaczenie:	Описание	Označení:	PG*
	57546-01	完整的车身	Behuizing, gedecoreerd+vensters	Obudowa z oknami	Корпус и окна	Karoserie, potištěná s okny	13
	57533-02	信号接收器	Signaalhoorn	Trąbka sygnaowa	Гудок	Houkačka	7
	57542-03	车顶组件	Dak, compleet	Dach, kompletny	Верхняя панель	Střecha, úplná	8
	57546-05	导光管	Lichtgeleider	Światłowód	Световоды	Světlovody	6
	57530-06	内部装置	Binneninrichting	Wyposażenie wnętrza	Интерьер кабины и машинист	Vnitřní zařízení	9
	57530-07	雪铲 + 2颗固定螺丝	Sneeuwschuiver	Odśnieżacz	Путичиститель	Pluh	7
	57430-108	马达组件	Motor, compleet	Silnik, komplet	Двигатель с муфтами	Motor, komplet	12
	57530-09	万向轴 + 接头	Cardanaandrijving, 3-delig	Napęd Kardana, 3-częściowy	Кардан с муфтами	Kardan + pouzdra	7
	57430-12	齿轮箱扣	Klemmetje	Klamra	Фиксатор тележки	Třmen	6
DC Version	57430-13	轮架	Draaistelzijde	Oslona wózka wagonu	Корпус тележки	Číslo masky podvozku s točnou	9
	57530-14	轮架 + 盖板	Draaistelzijde + afdekking	Oslona wózka wag. + przykrywka	Корпус тележки	Číslo masky podvozku s točnou + kryt	9
	57430-16	挂钩盒	Koppelingshouder	Uchwyty sprzęgła	Держатель сцепки	Držák spřáhla	6
	57530-17	脚踏	Trede	Stopnie	Подножки	Stupačky	7
	57530-18	缓冲器（2件）	Buffer (2 stuks)	Bufor (2 szt.)	Буфера (2 шт.)	Nárazník (2 ks)	6
	57542-19	两旁装饰	Afdekking	Boczne osłony	Боковые панели	Pastranní masky	8
	57530-22	螺丝组件	Schroef set	Set z šrubů	Набор винтов	Sada šroubů, kompletní	5
	57546-72	PCB主板	Printplaat	Płytką do podłączenia dekodera	Плата для подключения декодера	Rozvodná destička	12
		备用零件的标准范围:	Reserveonderdelen uit ons standaard programma	Części zamienne z programu standardowego	Запасные части из стандартной программы	Náhradní díly z našeho standartního programu	
	56028	防滑轮胎（10件）	Antislipbanden (10 stuks)	Obreze przyczepnościowe (10 szt.)	Колесные бандажи (10 шт.)	Upevnění kol (10 ks)	
AC Version	56030	挂钩组件（2件）	Koppeling, volledig (2 stuks)	Sprzęgło, kompletne (2 szt.)	Сцепки (2 шт.)	Spřáhlo komplet (2 ks)	
	56090	灯泡（2件）	Gloeilamp (2 stuks) DC	Żarówka (2 szt.)	Лампы (2 шт.)	Osvětlení (2 ks) DC	
	56500	PIKO SmartDecoder XP PluX22	PIKO SmartDecoder XP PluX22	PIKO SmartDecoder XP PluX22	PIKO SmartДекодер XP PluX22	PIKO SmartDecoder XP PluX22	
	56653	PIKO SmartDecoder XP Sound	PIKO SmartDecoder XP Sound	PIKO SmartDecoder XP Sound	PIKO SmartДекодер XP Sound	PIKO SmartDecoder XP Sound	
	57564-67	DC插板	Overbruggingsstekker (DC)	Wtyczka do podłączenia dekodera DC	Заглушка на разъем под декодер	Můstková zástrčka – DC	10
	59004A-73	DC齿轮箱组件	Aandrijving, compleet	Przekładnia, kompletna	Тележка в сборе	Převodovka, kompletní	12
	59004A-74	有盖的DC齿轮箱组件	Aandrijving, compleet met afdekking	Przekładnia, kompletna z przykrywką	Тележка в сборе	Převodovka kompletní s krytem	12
	59004A-75	车轮组件（2件）	Wielstel (2 stuks)	Komplet kół (2 szt.)	Колёсные пары (2 шт.)	Sada dvojkolí (2 ks)	10
	59004A-76	防滑轮组（2件）	Wielstel (2 stuks) + antislipbanden	Komplet kół (2 szt.) + opony scierne	Колёсные пары (2 шт.) + с бандажами	Sada dvojkolí (2 ks) s bandáže kol	10
	57948-73	AC齿轮箱组件	Aandrijving, compleet AC	Przekładnia, kompletna	Тележка в сборе	Převodovka, kompletní	12
DC Version	57948-74	AC拾电片的齿轮箱组件	Aandrijving, compleet voor veren	Przekładnia, kompletna	Тележка в сборе за контакту	Převodovka kompletní	12
	57948-75	车轮组件（2件）	Wielstel (2 stuks)	Komplet kół (2 szt.)	Колёсные пары (2 шт.)	Sada dvojkolí (2 ks)	10
	57948-76	防滑轮组（2件）	Wielstel (2 stuks) + antislipbanden	Komplet kół (2 szt.) + opony scierne	Колёсные пары (2 шт.) + с бандажами	Sada dvojkolí (2 ks) s bandáže kol	10
		备用零件的标准范围:	Reserveonderdelen uit ons standaard programma	Części zamienne z programu standardowego	Запасные части из стандартной программы	Náhradní díly z našeho standartního programu	
	56110	带螺丝的拾电片	Veren met schroeven	Odbierakami z šrubek	Контакта Набор	Kontaktu kol šroubů	

*价格表 *Priscategorie *Grupa cenowa *ценовая категория *Cenová skupina