



Trust Primo Leistungsstarke 20.000 mAh-Powerbank - Schwarz

Schnelle und leistungsstarke Powerbank für bis zu 92 Stunden zusätzliche Akkuleistung (20.000 mAh)

Article number: 24676

Barcode: 8713439246766

GTIN: 08713439246766

Core content

Brand	Trust
-------	-------

Product type	Leistungsstarke 20.000 mAh-Powerbank
--------------	--------------------------------------

Colour	Schwarz
--------	---------

Key features	- Besonders hohe Kapazität: laden Sie Ihr Smartphone bis zu 8x auf* - Umweltfreundlich hergestellt, aus recycelten Materialien - Bleiben Sie verbunden mit bis zu 92 Stunden zusätzlicher Akkuleistung für Ihr Smartphone oder 23 Stunden zusätzlicher Akkuleistung für Ihr Tablet* - Schnell und smart: liefert automatisch die maximale Leistung für Ihre Geräte** - Kompatibel mit allen Smartphones und Tablets, einschließlich Apple und Samsung - Laden Sie mit 2 USB-A-Anschlüssen und 1 USB-C-Anschluss bis zu 3 Geräte gleichzeitig - Schnelles Aufladen der Powerbank über das inbegriffene Mikro-USB-Kabel oder USB-C-Anschluss - Smarte LED-Leistungsanzeige zeigt Ihnen an, wann es Zeit zum Aufladen ist - *Abhängig von Marke/Modell und Akkuzustand. Nur Richtwerte - **Schnellladefunktion mit maximaler Geschwindigkeit über USB-C (15 W) oder USB-A (12 W). Die Ladegeschwindigkeit ist abhängig vom Gerät
--------------	---

Package contents	- Powerbank - Mikro-USB-Ladekabel - Bedienungsanleitung
------------------	---

System requirements	- USB-Ladegerät zum Laden der Powerbank
---------------------	---

Marketing

Extended retailer text	Für Akkus – und die Umwelt
------------------------	----------------------------

Die PRIMO 20.000 mAh Powerbank – ECO ist gleichermaßen für große Energiespeicherkapazität und Umweltschutz optimiert. Sie ist aus wiederverwerteten Materialien hergestellt und bietet mit einer Ladung Laufzeitverlängerungen bis zu 92 Stunden.* *Abhängig von Marke/Modell und Akkuzustand des aufgeladenen Geräts. Angaben sind Orientierungswerte.

2-in-1

Drei Smartphones oder Tablets – beliebiger Marken – über 2 USB-A-Anschlüsse und 1 USB-C-Anschluss gleichzeitig aufladen und auf diese Weise immer verbunden und bereit bleiben; zum Arbeiten und zum Spielen. Aufladen der Powerbank über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel oder den USB-C-Anschluss.

Flexibel bleiben

Dank extragroßer Kapazität und kompakter Bauform können Sie auch bei spontan geänderten Tagesplänen jederzeit nachladen – ohne unnötiges Gewicht und unnötigen Platzbedarf in Ihren Taschen. Und dank Schnellladefunktion lassen sich Ihre Geräte mehrfach mit maximaler Geschwindigkeit aufladen.** **Schnellladefunktion mit maximaler Geschwindigkeit über USB-C (15 W) oder USB-A (12 W). Ladegeschwindigkeit hängt auch vom aufgeladenen Gerät ab.

Für Akkus - und die Umwelt

Bei der PRIMO 20.000 mAh Powerbank - ECO wurde an die Akkulaufzeit und die Umwelt gedacht. Sie besteht zu 50 % aus Recyclingkunststoff und bietet mit einem Ladevorgang bis zu 92 Stunden extra Betriebszeit.**Abhängig von Marke/Modell und Akkuzustand. Angaben sind Orientierungswerte.

Zwei für einen

Drei Smartphones oder Tablets von jeder Marke über zwei USB-A- und einen USB-C-Anschluss gleichzeitig aufladen. Immer vernetzt und allzeit bereit für die Arbeit (oder auch mal ein Spielchen). Die Powerbank wird über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel oder den USB-C-Anschluss aufgeladen.

Flexibel bleiben

Mit besonders hoher Kapazität und kompaktem Design: einfach einpacken, aufladen und loslegen. Fügt kaum zusätzliches Gewicht hinzu und nimmt fast keinen Platz in Anspruch. Die Schnellladefunktion lädt Geräte mehrfach mit maximaler Geschwindigkeit wieder auf.** **Schnellladefunktion mit maximaler Geschwindigkeit über USB-C (15 W) oder USB-A (12 W). Ladegeschwindigkeit variiert je nach Gerät.

Specifications

Total weight	440 g
---------------------	-------

Weight of main unit	430 g
----------------------------	-------

Height of main product (in mm)	22 mm
---------------------------------------	-------

Width of main product (in mm)	79 mm
--------------------------------------	-------

Depth of main product (in mm)	157 mm
--------------------------------------	--------

Number of USB ports	3
Indicators	Battery level
Cable length micro-USB cable	25 cm
Extra usage time - phones	92 hours
Extra usage time - tablets	23 hours
Number of charges - phones	6,5
Number of charges - tablets	2,25
Watt-hour rating	74 Wh
Recharge cycles	500
Safe & certified battery	true
Battery capacity (mAh)	20.000 mAh
Battery voltage (Volt)	3.7 V
Number of cells	2
Recharge time	12 hours
Fast re-charging	true
Input port	USB-C micro-USB
Input power	5V/2A/10W-15W
Charging technology	auto-detect
Output specification - Port 1	2.4A/12W, auto-detect

Output specification - Port 2	2.4A/12W, auto-detect
Output specification - Port 3	3.0A/15W, USB-C
USB port A types	2
USB port C types	1
Total output power (max): A, W	3A/15W
Compatible Device Types	smartphone tablet

Main image

	24676_pictures_product_visual_1.tif ImageWidth: 6.166 px ImageHeight: 3.782 px ImageResolution: 300 dpi
---	---

Additional Product Images

	24676_pictures_product_visual_2.tif ImageWidth: 3.528 px ImageHeight: 4.320 px ImageResolution: 300 dpi
	24676_pictures_product_extra_1.tif ImageWidth: 5.758 px ImageHeight: 3.775 px ImageResolution: 300 dpi
	24676_pictures_product_top_1.tif ImageWidth: 7.680 px ImageHeight: 4.968 px ImageResolution: 300 dpi



24676_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 6.418 px

ImageHeight: 2.902 px

ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



24676_pictures_product_pictorial_5.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



24676_pictures_product_pictorial_4.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



24676_pictures_product_pictorial_3.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



24676_pictures_product_pictorial_2.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



24676_pictures_product_pictorial_1.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Lifestyle Images



24676_pictures_lifestyle_visual_1.jpg

ImageWidth: 3.297 px

ImageHeight: 2.362 px

ImageResolution: 300 dpi



24676_pictures_lifestyle_visual_2.jpg

ImageWidth: 3.150 px

ImageHeight: 2.362 px

ImageResolution: 300 dpi



24676_pictures_lifestyle_visual_3.jpg

ImageWidth: 3.149 px

ImageHeight: 2.362 px

ImageResolution: 300 dpi



24676_pictures_lifestyle_visual_4.jpg

ImageWidth: 3.150 px

ImageHeight: 2.362 px

ImageResolution: 300 dpi



24676_pictures_lifestyle_visual_5.jpg

ImageWidth: 3.150 px

ImageHeight: 2.362 px

ImageResolution: 300 dpi

Package Images



24676_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 2.676 px

ImageHeight: 3.468 px

ImageResolution: 300 dpi