

Datenblatt Art. 392.183

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Kabeltrommel

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Anschlussleistung	3500W	Connected load	3500W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	40m H07RN-F	Supply cable	40m H07RN-F
Farbe Zuleitung	3G1,5mm ² Schwarz	Colour supply cable	3G1,5mm ² Black
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
3x CEE 7/3 (Type F)		3x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
mit Deckel, rot		with lid, red	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermoschutzschalter, 1 polig		thermal protection switch, 1-pole	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP44	Protection type	IP44
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Zertifiziert nach	DGUV-I 203-006 konform	Certified according to	DGUV-I 203-006 konform

