Datenblatt Art. 392.181

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Kabeltrommel 4-fach

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	**Rated current / rated voltage**	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	**Frequency**	50 Hz
Netzanschluss		**Power supply**	
Zuleitung	**50m | H05VV-F | 3G1,5mm²**	**Supply cable**	**50m | H05VV-F | 3G1,5mm²**
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	**CEE 7/7 (Type E/F)**	**Plug**	**CEE 7/7 (Type E/F)**
Stromausgang		**Power output**	
Steckdosen		**Socket outlets**	
4x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20		**4x CEE 7/3 (Type F)** 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20	
Schutzeinrichtungen		**Protective devices**	
Thermoschutzschalter	1-polig, rückstellbar	**Thermo protection switch**	1-pole, resettable
Weitere Produkteigenschaften		**Further product attributes**	
Durchmesser	285mm	**Diameter**	285mm
Material Gehäuse: hochbruchfester Spezialkunststoff, schwarz		**Material** Housing: unbreakable special plastic, black	
Lieferumfang 1x Kabeltrommel 4-fach ohne Deckel		**Scope of delivery** 1x Cable reel 4-way without lid	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		**Environmental conditions**	
Schutzart	IP20	**Protection type**	IP20
Konformität / Approbation		**Conformity / Approval**	


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

Bauart geprüft	DIN VDE 0620-1/ Bauart DIN 49440	**Type approved**	DIN VDE 0620-1/ Bauart DIN 49440

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

Zeichnung	Drawing





Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.