

Datenblatt Art. 396.183

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Kunststoffleertrommel

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	Leitung bis max. 40m H07RN-F 3G1,5mm ²	Supply cable	Leitung bis max. 40m H07RN-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
3x CEE 7/3 (Type F)		3x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° mit Deckel, rot		Black, similar to RAL 9005, 35° with lid, red	
16A / 250V~, IP44		16A / 250V~, IP44	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermoschutzschalter	1-polig, rückstellbar	Thermo circuit breaker	1-pole, resettable
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Durchmesser	280mm	Disc diameter	230mm
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Kabeltrommel 3-fach mit Klappdeckel		1x cable drum plastic material 3-fold with lid	
Im Karton		In carton	

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP44	Protection type	IP44
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
konform nach	DGUV-I 203-006	Type approved	DGUV-I 203-006

