

Datenblatt Art. 398.180

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Stahlblech Kabeltrommel

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Anschlussleistung abgerollt	3500W	Connected load unrolled	3500W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	40m H07RN-F 3G1,5mm ²	Supply cable	40m H07RN-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Type	Zentralstecker	Type	Central plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 3x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt rot, mit Klappdeckel 16A / 250V~, IP44		Socket outlets 3x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact red, with lid 16A / 250V~, IP44	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Integrierter 1-poliger Thermoschutzschalter		integrated Thermo circuit breaker, 1-pole	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen L/B/H	280/190/380 mm	Dimensions L/W/D	280/190/380 mm
Scheibendurchmesser	285mm	disc diameter	285mm
Material Gehäuse: Stahlblech Kabel: schwarz Trommel: Metall, silber		Material: Housing: Steel sheet Cable: black Reel: Metal, silver	
Lieferumfang 1x Stahlblech Kabeltrommel, Serie Iron Coat		Scope of delivery 1xSteel sheet cable reel, series Iron Coat	

Im Karton

In carton

Umgebungsbedingungen**Environmental conditions****Schutzart**

IP44

Protection type

IP44

Konformität / Approbation**Conformity / Approval****Zertifiziert nach**DGUV-I 203-006
konform**Certified according to**DGUV-I 203-006
konform



Abb. ähnlich

