

Datenblatt Art. 349.046

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Verteiler Steckdose

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 230V~	Rated current / rated voltage	16A / 230V~
Anschlussleistung	max. 3500W	Connected load	max. 3500W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	4,5m H07RN-F 3G1,5m	Supply cable	4,5m H07RN-F 3G1,5m
Nicht wiederanschließbar		non rewireable	
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Steckertyp	Zentralstecker	Plug type	Central plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
5x CEE 7/3 (Type F)		5x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
mit Deckel		with lid	
Funktionsmodule		Function modules	
Schalter		Switch	
Beleuchtet		Illuminated	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen	400x100x60mm	Dimensions	400x100x60mm
Material		Material	
Farbe: schwarz mit blauen Klappdeckeln		Colour: black with blue hinged lids	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Verteiler Steckdose		1x Distributor for sockets	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP44	Protection type	IP44
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Zertifiziert nach	VDE 0620-1:2010-02	Certified according to	VDE 0620-1:2010-02

Zeichnung / Bild

Drawing / Picture



Abbild. ähnlich