

Datenblatt Art. 921.004

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Reisestecker USA

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	15A / 125V~	Rated current / rated voltage	15A / 125V~
Netzanschluss		Power supply	
Steckerstiftseite: Nema USA		Plug pin side: Nema USA	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz 16A / 250V~, IP20		Socket outlets 1x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter 16A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: Polyamid 6, weiß Kontakte: CuZn 37		Material Housing: Polyamide PA 6, white Contacts: CuZn 37	
Lieferumfang 1x Reisestecker USA Im Karton		Scope of delivery 1x Travel plug USA In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	DIN 49440, UL 498	Type approved	DIN 49440, UL 498
Zertifiziert nach	RoHS	Certified according to	RoHS

Zeichnung

Drawing

