

Datenblatt Art. 950.000

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Porzellanklemme bis 2,50qmm, 1-polig

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen		Dimensions	
Länge x Breite x Höhe	10 x 18 x 17mm	Length x Width x Height	10 x 18 x 17mm
Prüfstrom	10A	Current	10A
Gewicht per 100	0,57kg	Weight	0,57kg
Dauergebrauchstemperatur	bis 200 °C	Continuous use temperature	up to 200 °C
	weiß, ähnlich		white, similar to
Farbe	RAL9010	Colour	RAL9010
Material		Material	
Isolierteil:		Housing:	
matt		mat	
Klemmkörper:		Insert:	
Messing, galvanisch vernickelt		galvanised nickel-plated brass	
Schrauben:		Screw:	
Stahl, galvanisch verzinkt		galvanised zinc-plated steel	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Porzellanklemme mit Befestigungsloch in der Mitte		1x porcelain clamp with fixing hole in the middle	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 3000m	Maximum height	0 - 3000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%

