

Datenblatt Art. 353.185

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Kaltgeräte-Zuleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	3,0m	Length (L)	3,0m
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,0 mm²	Diameter (per wire)	1,0 mm²
Mantelisololation	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisololation	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisolation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Seite 1		Side 1	
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Seite 2		Side 2	
Kupplung		Coupling	
IEC60320 C13		IEC60320 C13	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Black, similar to RAL 9005	
10A / 250V~, IP20		10A / 250V~, IP20	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Kaltgerätezuleitung		1x Cold connector cord set	
Einzelverpackt		Individually packed	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	IEC 60320	Type approved	IEC 60320