



— PRODUKTDATENBLATT

HF4



HF4

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ob beim Gärtnern oder Arbeiten am Haus: Mit der kompakten HF4 werden selbst alltägliche Aufgaben zu kleinen Abenteuern – schnapp dir deine Stirnlampe und enthülle, was im Dunkeln liegt. Leuchte enge Kellertreppen oder dunkle Ecken deiner Gartenlaube mit präzise abgestimmtem Fern- oder Nahlicht aus. Nutze das zusätzliche rote Frontlicht, um deine Nachtsichtfähigkeit zu erhalten. Die HF4 lässt sich per Batterie oder Akku betreiben, sodass dir nie das Licht ausgeht. Damit deine Stirnlampe zu deinem Style passt, hast du außerdem die Wahl zwischen drei verschiedenen Farbvarianten. Und: Unsere Lampen sind gemacht für eine strahlende Zukunft – deshalb enthält deine HF4 recycelte Materialien¹³.

**7 JAHRE
GARANTIE***

- Kompakte Stirnlampe mit Nah- und Fernlicht
- Zusätzliches rotes Frontlicht zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit
- Dual Power Source: Betrieb per Akku oder Batterien möglich (3x AAA-Batterien enthalten)
- Nachhaltig: Einsatz von recycelten Materialien¹³ und 7 Jahre Garantie*
- Element-proof: Hoher Staub- und Wasserschutz (IP67)

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht mit Batterien [g]	102
Material	PC
Stirnbandmaterial	Elastisches Textil
Stirnband Typ	Seitlich
Lampenkopf Bewegungsart	Stufenlose Bewegung
Lampenkopf Schwenkwinkel [°]	55
Stirnband Spezifikationen	Abnehmbar, Elastisch, Waschbar
ENERGIEVERSORGUNG	
Anzahl der Batterien	3
Wiederaufladbar	Nein
Batterietyp	Alkaline
Gesamte Batteriespannung [V]	1.5
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	1100
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	1.65 Wh
Verwendbare Batterien	AAA NiMH 1.2V, Polymer USB-C 1350mAh
Energiestatusanzeige	Batterie-Anzeige, Warnung bei niedrigem Batteriestand

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
IP Schutzklasse	IP67
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1.5
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN	
Kaltweiß: Boost, Power, Mid Power, Low Power	

LICHTQUELLE	
Anzahl LEDs	2
Farbe	Kaltweiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE - Kaltweiß Main				
	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom [lm]	450	300	100	20
Leuchtweite [m]	110	100	60	20
Leuchtdauer [h]	-	2.5	10	40

SCHALTER	
Oben Schalter	

HF4

FEATURES UND TECHNOLOGIEN

Backup Mode, Flackerfrei, Transportsperre, Memory Function, Rotes Licht, Dual Power Source, Multi-Lens Technology, Temperature Control System

HF4

VERPACKUNG & LOGISTIK

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN - SCHWARZ

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Connect Adapter - HF 2026, 1 Batteriesatz (AAA)
Art.-Nr.	503316
Preis, UVP (€)	34,90
Zolltarifnummer	CTN_85131000

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	14.5 x 8.5 x 4.2
Bruttogewicht [g]	171
GTIN-13	4058205042642

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x H x T [cm]	37.5 x 17 x 31
Bruttogewicht [g]	4764
GTIN-13	4058205042635

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN - FOREST GREEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Connect Adapter - HF 2026, 1 Batteriesatz (AAA)
Art.-Nr.	503303
Preis, UVP (€)	34,90
Zolltarifnummer	CTN_85131000

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	14.5 x 8.5 x 4.2
Bruttogewicht [g]	171
GTIN-13	4058205042307

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x H x T [cm]	37.5 x 17 x 31
Bruttogewicht [g]	4764
GTIN-13	4058205042321

HF4

VERPACKUNG & LOGISTIK

VERPACKUNGSMITTEL - SMOKY BLUE

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Connect Adapter - HF 2026, 1 Batteriesatz (AAA)
Art.-Nr.	503343
Preis, UVP (€)	34,90
Zolltarifnummer	CTN_85131000

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	14.5 x 8.5 x 4.2
Bruttogewicht [g]	171
GTIN-13	4058205043359

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x H x T [cm]	37.5 x 17 x 31
Bruttogewicht [g]	4764
GTIN-13	4058205043342



HF4

PRODUKTSERIE

Reveal the World: Mit einer HF-Stirnlampe von Ledlenser wird sichtbar, was wirklich zählt. Bei der Arbeit kommen entscheidende Details zum Vorschein, verborgene Strukturen werden sichtbar und dein nächstes Abenteuer offenbart sich. Mit Licht von Ledlenser kannst du mehr verstehen, richtig handeln und jederzeit die Kontrolle behalten.

 **HF4**

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.