



— PRODUKTDATENBLATT

HF6R



HF6R

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ob du ein Outdoor-Fan auf dem Weg ins nächste Wander-, Trekking- oder Backpacking-Abenteuer bist – oder ein kreativer Kopf mit Plänen für ein ambitioniertes DIY-Projekt: Die HF6R lässt dich die Welt in einem neuen Licht sehen. Die leistungsstarke Stirnlampe ist geschützt durch ein robustes Aluminiumgehäuse und spendet präzise abgestimmtes Spot-, Mittel- und Flutlicht sowie zusätzlich rotes Frontlicht, um deine Nachtsichtfähigkeit zu erhalten. Dank des innovativen Adaptive Light Beam dimmt und fokussiert die HF6R sogar automatisch und ermöglicht eine freihändige Nutzung. So kannst du dich auf den Wanderweg vor dir konzentrieren, in Ruhe dein Zelt aufbauen oder einen neuen Einbauschrank montieren – ohne dir Gedanken über die Beleuchtung zu machen. Und: Unsere Lampen sind gemacht für eine strahlende Zukunft – deshalb enthält deine HF6R recycelte Materialien¹³.

**7 JAHRE
GARANTIE***

- Leistungsstarke Stirnlampe mit Spot-, Mittel- und Flutlicht sowie zusätzlichem rotem Frontlicht
- Automatisches Dimmen und Fokussieren (Adaptive Light Beam) für freihändige Nutzung
- Wiederaufladbar per USB-C
- Nachhaltig: Einsatz von recycelten Materialien¹³ und 7 Jahre Garantie*
- Element-proof: Hoher Staub- und Wasserschutz (IP67)

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht mit Batterien [g]	130
Material	PC, Aluminiumlegierung
Stirnbandfarbe	Schwarz
Stirnbandmaterial	Elastisches Textil
Stirnband Typ	Seitlich Überkopf
Lampenkopf Bewegungsart	Stufenlose Bewegung
Lampenkopf Schwenkwinkel [°]	45
Stirnband Spezifikationen	Abnehmbar, Elastisch, Waschbar

ENERGIEVERSORGUNG	
Anzahl der Batterien	1
Wiederaufladbar	Ja
Batterietyp	Lithium-Ionen
Gesamte Batteriespannung [V]	3.7
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	2400
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	8.88 Wh
Batterie austauschbar	Ja
Aufladezeit [min]	180
Energiestatusanzeige	Batterie-Anzeige, Ladekontrollanzeige, Warnung bei niedrigem Batteriestand

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
IP Schutzklasse	IP67
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1.5
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN	
Kaltweiß: Boost, Power, Mid Power, Low Power	

HF6R

LICHTQUELLE	
Anzahl LEDs	3
Farbe	Kaltweiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE - Kaltweiß				
	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom [lm]	900	600	250	20
Leuchtweite [m]	180	165	70	15
Leuchtdauer [h]	-	3.5	8	60

SCHALTER
Oben Schalter

FEATURES UND TECHNOLOGIEN
Backup Mode, Flackerfrei, Rotes Licht, Transportsperre, Memory Function, Adaptive Light Beam, USB-C, Multi-Lens Technology, Temperature Control System

HF6R

VERPACKUNG & LOGISTIK

VERPACKUNGSGEOMETRIE

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Ladekabel (USB-C), Connect Adapter - HF 2026, Polymer Rechargeable Battery 2400mAh
Art.-Nr.	503319
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	69,90
Zolltarifnummer	CTN_85131000

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	14.5 x 8.5 x 8.5
Bruttogewicht [g]	273
GTIN-13	4058205042703

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x H x T [cm]	37.5 x 30 x 31
Bruttogewicht [g]	7212
GTIN-13	4058205042697

HF6R

PRODUKTSERIE

Reveal the World: Mit einer HF-Stirnlampe von Ledlenser wird sichtbar, was wirklich zählt. Bei der Arbeit kommen entscheidende Details zum Vorschein, verborgene Strukturen werden sichtbar und dein nächstes Abenteuer offenbart sich. Mit Licht von Ledlenser kannst du mehr verstehen, richtig handeln und jederzeit die Kontrolle behalten.

HF6R

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.