




1.




2.  CHARGING 4 h



3. COLOUR TEMPERATURE


1800K



4.  ON/OFF/DIMMER: 10-100%  

1ST TAP 

ON 10%



2ND TAP 

ON 100%




3RD TAP 



4TH TAP 

OFF




SE – OBS!

1. Utsätt ej batterierna för öppen låga pga explosionsrisk.
2. Utsätt ej armaturen för öppen låga eller stark värme pga batteriernas explosionsrisk.
3. Ladda armaturen 30 minuter före användning. Kan laddas med USB-kabeln som ingår, tillsammans med en adapter: DC 5V, max 1A. (Adapter ingår ej).
4. Ljuskällan i denna produkt är inte utbytbar, när den nått slutet av sin livslängd ska hela produkten ersättas.

☺ FUNKTION/ANVÄNDNING:

1. Tryck på ☺-knappen en gång för att tända. Lyset är på dimmer läge 10%.
2. Tryck på ☺-knappen en andra gång för 100%.
3. Tryck på ☺-knappen en tredje gång för att automatisk loop (10%-100%-10%); ljuset dimrar då upp och ner i loop.
4. Tryck på ☺-knappen en fjärde gång för att stänga av.

DE – ACHTUNG!

1. Den Akku nicht ins Feuer legen – Explosionsgefahr!
2. Bitte setzen Sie die Leuchte keinem Feuer oder starker Hitze aus, da der Akku explodieren kann.
3. Bitte vor dem Leuchtbeginn die Leuchte 30 Minuten aufladen. Aufladbar mit dem vorgesehenem USB; zum Adapter DC 5V, Max 1A. (Adapter nicht enthalten).
4. Das Leuchtmittel in diesem Produkt ist nicht austauschbar. Wenn das Ende der Lebensdauer erreicht wurde, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

☺ FUNKTION/NUTZUNG:

1. Berühren Sie die ☺-Taste, um das Licht einzuschalten. Das Licht startet im gedimmten Modus mit 10% Helligkeit.
2. Drücken Sie die ☺-Taste ein zweites Mal, um die Helligkeit auf 100% zu erhöhen.
3. Drücken Sie die ☺-Taste ein drittes Mal, um den automatischen Wechselmodus zu aktivieren. In diesem Modus wird die Helligkeit kontinuierlich zwischen 10% und 100% auf- und abgedimmt.
4. Drücken Sie die ☺-Taste ein viertes Mal, um das Licht auszuschalten.

GB – NOTE!

1. Do not put the battery in the fire – it may explode.
2. Do not expose the light to fire or intense heat as the battery may explode.
3. Please charge the lamp 30 minutes before illuminating it. Charge with USB provided, to the adapter: DC 5V, Max 1A. (Adapter not included).
4. The light source in this product is not replaceable, when it reaches its end of lifetime the whole product shall be replaced.

☺ FUNCTION/FEATURES:

1. Touch ☺-button to light on. The light is on dimmer mode 10%.
2. Press ☺-button the second time to brighten up to 100%.
3. Press ☺-button the third time for automatic loop mode (10%-100%-10%); the light dims up and down in a loop.
4. Press ☺-button the fourth time to turn the light off.

FR – REMARQUE !

1. Ne mettre pas la batterie dans le feu – elle peut exploser.
2. Ne exposer pas la lampe au feu ou à la chaleur intense parce que la batterie peut exploser.
3. S'il vous plaît recharger la lampe 30 minutes avant l'allumage. Charger grâce au câble USB prévu, ou l'adaptateur : DC 5V, Max 1A (Adaptateur non inclus).
4. La source lumineuse de ce produit ne peut être remplacée, lorsqu'il atteint sa fin de, tout produit doit être remplacé.

☺ CARACTÉRISTIQUES/FONCTION :

1. Appuyer une fois sur le bouton ☺ pour allumer. La lumière est en mode dimmer 10%.
2. Appuyez une deuxième fois sur la touche ☺ pour augmenter la luminosité jusqu'à 100%.
3. Appuyer une troisième fois sur la touche ☺ pour le mode « boucle automatique » (10%-100%-10%) ; l'intensité augmente et diminue de façon circulaire.
4. Appuyer sur le bouton ☺ pour la quatrième fois pour éteindre.

FI – HUOM!

1. Älä altista paristoa tulelle – se saattaa räjähtää.
2. Älä altista valaisinta tulelle tai voimakkaalle kuumuudelle.
3. Ennen valaisimen sytyttämistä, lataa sitä 30 min. joko. Mukana tulevalla USB liittimellä ja muuntajalla DC 5V, max 1A. (Adapteri ei sisälly pakkaukseen).
4. Tämä tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa, kun sen käyttöikä tulee täyteen on koko tuote vaihdettava.

☺ TOIMINNOT:

1. Kosketa ☺ painokytkintä sytyttääksesi valon. Valo on himmennystilassa 10%.
2. Paina ☺ painokytkintä toisen kerran, kirkastaaksesi valon 100%.
3. Paina ☺ painokytkintä kolmannen kerran, jotta valoteho himmenee ja kirkastuu automaattisesti toistuen (10%-100%-10%).
4. Paina ☺ painokytkintä neljännen kerran sammuttaaksesi valon.





NL – LET OP!

1. Gooi de batterij niet in open vuur – deze kan exploderen.
2. Lamp niet blootstellen aan open vuur of intense hitte omdat de batterij kan exploderen.
3. Laad de lamp 30 minuten op voordat deze wordt ingeschakeld. Laad op met meegeleverde USB via de adapter: DC 5V, max 1A. (Exclusief adapter).
4. De lichtbron in dit produkt is niet vervangbaar, wanneer einde levensduur is bereikt dient het produkt in zijn geheel te worden vervangen.

☪ FUNCTIONALITEIT:

1. Touchbutton ☪ indrukken om licht in te schakelen. Licht schakelt in op dimmerstand 10%.
2. Touchbutton ☪ voor tweede keer indrukken voor lichtstand 100%.
3. Touchbutton ☪ voor derde keer indrukken voor automatische loop modus (10%-100%-10%); licht dimt heen en terug in een loop.
4. Touchbutton ☪ voor vierde keer indrukken om licht uit te schakelen.

DK – OBS!

1. Læg ikke batteriet i ild – det kan eksplodere.
2. Udsæt ikke produktet for åben ild eller stærk varme pga batteriernes eksplosionsfare.
3. Oplad produktet 30 minutter før anvendelse. Kan opladdes med USB-kablet som medfølger, sammen med en adapter: DC 5V, max 1A. (Adapter medfølger ikke).
4. Lyskilden i dette produkt er ikke udskiftelig, når lyskilden er udtjent skal hele produktet udskiftes.

☪ FUNKTION/BRUG:

1. Tryk på ☪-knappen én gang for at tænde. Lyset er i dæmpet tilstand på 10%.
2. Tryk på ☪-knappen anden gang for 100%.
3. Tryk på ☪-knappen tredje gang for automatisk loop (10%-100%-10%); lyset dæmpes op og ned i en løkke.
4. Tryk på ☪-knappen fjerde gang for at slukke.

NO – OBS!

1. Ikke utsett batteriet for åpen ild – det kan eksplodere.
2. Ikke utsett lyset for åpen ild eller sterk varme da batteriet kan eksplodere.
3. Lad lampen 30 minutter før den tennes. Lad med USB som følger med sammen med adapteren: DC 5V, maks. 1A. (Adapter inngår ikke).
4. Lyskilden i dette produktet er ikke utskiftbar. Når den når slutten av sin levetid, må hele produktet skiftes ut.

☪ FUNKSJON/BRUK:

1. Trykk på ☪-knappen én gang for å slå på. Lyset er på dimmenivå 10%.
2. Trykk på ☪-knappen en andre gang for 100%.
3. Trykk på ☪-knappen en tredje gang for automatisk loop (10%-100%-10%); lyset dimmes opp og ned i en loop.
4. Trykk på ☪-knappen en fjerde gang for å slå av.

PL – UWAGA!

1. Nie wrzucać baterii do ognia – może eksplodować.
2. Nie narażać lampy na działanie ognia lub źródeł ciepła, gdyż bateria może eksplodować.
3. Lampę należy ładować przez 30 minut przed zaświeceniem. Ładować przez port USB ładowarką DC 5V maks. 1A. (Adapter nie jest nie dołączony do zestawu.)
4. Źródło światła w tym produkcie nie jest wymienne. Kiedy przestanie działać, cały produkt będzie wymagał wymiany.

☪ FUNKCJA/UŻYTKOWANIE:

1. Naciśnij przycisk ☪ raz, aby włączyć. Światło włączy się na poziomie przyciemnienia 10%.
2. Naciśnij przycisk ☪ drugi raz, aby uzyskać 100%.
3. Naciśnij przycisk ☪ trzeci raz, aby włączyć automatyczną pętlę (10%-100%-10%); światło będzie się płynnie rozjaśniać i przyciemniać w pętli.
4. Naciśnij przycisk ☪ czwarty raz, aby wyłączyć.

ES – NOTA!

1. No ponga la batería en el fuego – puede explotar.
2. No exponga la lámpara al fuego o calor intenso porque la batería puede explotar.
3. Por favor, cargue la lámpara 30 minutos antes de iluminar con. USB añadido, para el adaptador: DC 5V, Max 1A. (Adaptador no incluido).
4. El cuerpo luminoso de este producto no es reemplazable, cuando se termine el tiempo de duracion el producto completo tiene que ser reemplazado.

☪ FUNCIÓN/USO:

1. Pulsa el botón ☪ una vez para encender. La luz se encenderá en el modo de atenuación al 10%.
2. Pulsa el botón ☪ una segunda vez para el 100%.
3. Pulsa el botón ☪ una tercera vez para el modo de bucle automático (10%-100%-10%); la luz se atenuará subiendo y bajando en un bucle.
4. Pulsa el botón ☪ una cuarta vez para apagar.

IT – ATTENZIONE!

1. Non mettere le batterie nel fuoco – potrebbero esplodere.
2. Non esporre a fuoco o calore intenso in quanto le batterie potrebbero esplodere.
3. Caricare la lampada 30 minuti prima dell'accensione. Caricare con il cavo USB fornito, tramite adattatore: DC 5V, Max 1A. (Adattatore non incluso).
4. La spina inglese dovresti affiliato dentro. La sorgente di luce di questo prodotto non può essere sostituita, quando si esaurirà la sua durata dovrà essere sostituito l'intero prodotto.

☪ FUNZIONE/UTILIZZO:

1. Premi il pulsante ☪ una volta per accendere. La luce è impostata al livello di luminosità del 10%.
2. Premi il pulsante ☪ una seconda volta per il 100%.
3. Premi il pulsante ☪ una terza volta per la modalità automatica a ciclo (10%-100%-10%); la luce si regola in su e in giù automaticamente in un ciclo.
4. Premi il pulsante ☪ una quarta volta per spegnere.





CZ – POZOR!

1. Baterii nevhazujte do ohně – mohly by vybuchnout.
2. Nevystavujte lampu otevřenému ohni ani intenzivnímu teple, protože by baterie mohla vybuchnout.
3. Lampu nabíjejte 30 minut před jejím rozsvícením. Nabíjte ji pomocí USB v balení připojeného adaptéru: max: 5V DC, 1A. (Adaptér není součástí balení).
4. Světelný zdroj v tomto produktu není vyměnitelný. Když dosáhne konce své životnosti, je nutné vyměnit celý produkt.

☪ FUNKCE/POUŽITÍ:

1. Stiskněte tlačítko ☪ jednou pro zapnutí. Světlo se rozsvítí na 10% intenzity.
2. Stiskněte tlačítko ☪ podruhé pro 100% intenzitu.
3. Stiskněte tlačítko ☪ potřetí pro automatickou smyčku (10%-100%-10%); světlo se pak bude automaticky stmívat a rozjasňovat ve smyčce.
4. Stiskněte tlačítko ☪ počtvrté pro vypnutí.

SK – POZOR!

1. Batériu nevhadzujte do ohňa – mohla by vybuchnúť.
2. Nevystavujte lampu plameňu ani intenzívnemu teplu, pretože batéria by mohla explodovať.
3. Lampu nabíjajte 30 minút pred jej rozsvietením. Nabíte ju s pomocou USB v balení pripojeného do adaptéra: max. 5V DC, 1A. (Adaptér nie je súčasťou balenia).
4. Svetelný zdroj v tomto produkte nie je vymeniteľný. Keď dosiahne konca svojej životnosti, je nutné vymeniť celý produkt.

☪ FUNKCIA/POUŽITIE:

1. Stlačte tlačidlo ☪ raz, aby sa svetlo zaplo. Svetlo je nastavené na 10% intenzity.
2. Stlačte tlačidlo ☪ druhýkrát pre 100% intenzity.
3. Stlačte tlačidlo ☪ tretíkrát pre automatickú slučku (10%-100%-10%); svetlo sa bude plynulo stmievať a zosilňovať v slučke.
4. Stlačte tlačidlo ☪ štvrtýkrát, aby sa svetlo vyplo.

EE – TÄHELEPANU!

1. Ärge visake patareid tulle – see võib plahvatada.
2. Ärge jätke valgustit tule või intensiivse kuumuse kätte, kuna patarei võib plahvatada.
3. Palun laadige lampi enne selle sisselülitamist 30 minutit. Laadige kaasasoleva USB-ga adapterile: 5V DC, max 1A. (Adapter ei kuulu komplekti).
4. Selle toote valgusallikas ei ole asendatav; kui selle tööaeg läbi saab, siis tuleb kogu toode välja vahetada.

☪ FUNKTSIOON/KASUTUS:

1. Vajutage ☪-nuppu üks kord, et sisse lülitada. Valgus on 10% hämardatud režiimis.
2. Vajutage ☪-nuppu teist korda, et lülitada valgus 100% peale.
3. Vajutage ☪-nuppu kolmandat korda, et aktiveerida automaatne tsükel (10%-100%-10%); valgus hämardub ja muutub heledamaks korduses.
4. Vajutage ☪-nuppu neljandat korda, et valgus välja lülitada.

LV – PIEZĪME!

1. Nemetiet bateriju ugunī – tā var uzsprāgt.
2. Nepakļaujiet gaismu uguns vai karstuma iedarbībai, jo var uzsprāgt tās baterija.
3. Uzlādējiet gaismu 30 minūtes pirms tās ieslēgšanas. Lādējiet ar iekļauto USB lādētāju, adapteris: 5V līdzstrāva, maks. 1A. (Adaptēra nav).
4. Šī izstrādājuma gaismas avots nav nomaināms; kad tas ir nolietojies, ir jānomaina viss izstrādājums.

☪ FUNKCIJA/LIETOŠANA:

1. Nospiediet ☪ pogu vienu reizi, lai ieslēgtu. Gaisma būs ieslēgta ar 10% spilgtumu.
2. Nospiediet ☪ pogu otro reizi, lai ieslēgtu 100% spilgtumu.
3. Nospiediet ☪ pogu trešo reizi, lai ieslēgtu automātisko cilpu (10%-100%-10%); gaisma dimēšies augšup un lejup cipā.
4. Nospiediet ☪ pogu ceturto reizi, lai izslēgtu.

LT – PASTABA!

1. Nemeskite baterijos į ugnį – ji gali sprogti.
2. Saugokite šviestuvą nuo ugnies arba didelio karščio, nes baterija gali sprogti.
3. Prieš įjungdami lempą įkraukite ją 30 minučių. Įkraukite per komplekte esantį USB laidą arba adapterį: DC 5V, maks. 1A. (Adapterio nėra).
4. Šio gaminio šviesos šaltinis nėra keičiamas, pasibaigus jo eksploatavimo laikotarpiui turi būti pakeičiamas visas gaminys.

☪ FUNKCIJA/NAUDOJIMAS:

1. Paspauskite ☪ mygtuką vieną kartą, kad įjungtumėte. Šviesa įsijungs 10% ryškumo režimu.
2. Paspauskite ☪ mygtuką antrą kartą, kad įjungtumėte 100% ryškumą.
3. Paspauskite ☪ mygtuką trečią kartą, kad įjungtumėte automatinę kilpą (10%-100%-10%); šviesa ryškėja ir blėsta cikle.
4. Paspauskite ☪ mygtuką ketvirtą kartą, kad išjungtumėte.

RU – ПРИМЕЧАНИЕ!

1. Не подвергайте аккумулятор воздействию огня – он может взорваться.
2. Не подвергайте светильник воздействию огня или интенсивному нагреву, т.к. аккумулятор может взорваться.
3. Перед тем, как включить светильник, зарядите его в течение 30 минут. Заряжать светильник можно через имеющийся USB-порт с помощью зарядного устройства 5В пост. тока, макс. ток 1А. (Адаптер в комплект не входит).
4. Источник света, используемый в данном изделии, не подлежит замене. После окончания срока его службы изделие подлежит замене целиком.

☪ ФУНКЦИЯ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Нажмите кнопку ☪ один раз, чтобы включить. Свет включится в режиме затемнения на 10%.
2. Нажмите кнопку ☪ второй раз, чтобы установить яркость на 100%.
3. Нажмите кнопку ☪ третий раз для автоматического цикла (10%-100%-10%); свет будет плавно увеличивать и уменьшать яркость по кругу.
4. Нажмите кнопку ☪ четвертый раз, чтобы выключить.