

DREHMOMENTSCHLÜSSEL CTW 100 20-100 NM

Article number: 115151

Der CTW 100 eignet sich für präzise Schraubarbeiten im mittleren Drehmomentbereich und ist auf den täglichen Werkstatteinsatz ausgelegt.

- Drehmomentbereich 20-100 Nm
- Drehmoment-Toleranz $\pm 3\%$
- 1/2-Zoll Quick Release Ratsche mit 72 Zähnen
- Umschaltbar für Rechts- und Linkslauf
- Mikrometerskala und Doppelskala für Nm und lbf-ft
- Ergonomischer Handgriff
- Nicht VDE-zertifiziert

Length (mm)	445 mm
Width (mm)	45 mm
Height (mm)	45 mm
Weight (kg)	1,44 kg



Attribute	Value
Kopfbreite	41 mm
Kopfhöhe	46 mm
Isoliert	No
Schutzisoliert 1000 V	No
Gewicht	1120 g
VDE-geprüft	No
Gesamtlänge	322 mm
Elektronisch	No
Anzugsdrehmoment	20 Nm - 100 Nm
Schritt Größenanpassung	0.5 Nm
Stellgröße stetig	Yes
Mit Skala	Yes
Genauigkeit Skalierung	- Nm
Mit Signalton	No
Geeignet für Verlängerung	Yes
Mit Verlängerung	No
Schraubendreher-Modell	No
Anschlussmaß	1/2 inch
Anschlussmaß	12,5 mm

GTIN: 4021103127506

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de