

DREHMOMENTSCHLÜSSEL CTW 200 40-200 NM

Article number: 115152

Der CTW 200 deckt den höheren Drehmomentbereich ab und unterstützt kontrollierte Verschraubungen im professionellen Einsatz.

- Drehmomentbereich 40-200 Nm
- Drehmoment-Toleranz $\pm 3\%$
- 1/2-Zoll Quick Release Ratsche mit 72 Zähnen
- Umschaltbar für Rechts- und Linkslauf
- Mikrometerskala und Doppelskala für Nm und lbf-ft
- Ergonomischer Handgriff
- Nicht VDE-zertifiziert

Length (mm) 510 mm

Width (mm) 45 mm

Height (mm) 45 mm

Weight (kg) 1,76 kg



Attribute	Value
Kopfbreite	41 mm
Kopfhöhe	436 mm
Isoliert	No
Schutzisoliert 1000 V	No
Gewicht	1300 g
VDE-geprüft	No
Gesamtlänge	322 mm
Elektronisch	No
Anzugsdrehmoment	40 Nm - 200 Nm
Schritt Größenanpassung	1 Nm
Stellgröße stetig	Yes
Mit Skala	Yes
Genauigkeit Skalierung	1 Nm
Mit Signalton	No
Geeignet für Verlängerung	Yes
Mit Verlängerung	No
Schraubendreher-Modell	No
Anschlussmaß	1/2 inch
Anschlussmaß	12,5 mm

GTIN: 4021103127513

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de