


HANDLAMP





lamp not included*





	EAN	$W_{max.}$ (LED)	(°C)	V~	Hz	▽ (°)
HANDLAMP E27 BK	4058075858398	6	-20...+40	220-240	50/60	270
HANDLAMP IRON E27 BK	4058075858411	6	-20...+40	220-240	50/60	360


600 g
4058075858398
1x
5m


mm
240
132
ø115
145



900 g
4058075858411
1x
5m


mm
290
150
ø105
120



1
4058075858398
4058075858411

2a-6a


4058075858398




2a




3a




4a



5a




6a




2b-6b


4058075858411



2b




3b




4b


lamp not included*





5b



6b







* (D) Lampen nicht inbegriffen (F) Ampoules non incluses (I) Lampadine non incluse (E) Lámparas no incluidas (P) Lâmpadas não incluídas (GR) Οι λάμπες δεν περιλαμβάνονται (NL) Lampen niet inbegrepen (S) Lampor ingår ej (FIN) Lamput eivät sisälly toimitukseen (N) Lamper følger ikke med (DK) Pærer ikke inkluderet (CZ) Lampy nejsou součástí dodávky (RUS) Лампы в комплект не входят (H) A lámpák nem tartoznak a csomaghoz (PL) Lampki nie są częścią zestawu (SK) Lampy nie sú zahrnuté (UA) Sijalke niso priložene (TR) Lambalar dahil değildir (HR) Žarulje nisu uključene (EST) Lämpile nu sunt incluse (BG) Лампите не са включени в комплекта (RT) Ei sisalda lampe (LT) Lempos nepridedamos (LV) Lampas nav iekļautas (SRB) Sijalice nisu uključene (UA) Лампи в комплект не входять (KZ) Шамдар жинаққа кірмеген

RECICLA
Al Azul

22
PAP
Raccolta Carta
Verifica le disposizioni del tuo comune.

FR

FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

(GB) LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11265325
28.05.2026