3-Phasenleuchte, Linear Pro Office 1500, 45/50/55/60 W, DALI, Artikel Nr.: 707332 - 707335

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
Um den Zustand des Produktes zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Produkt-Hinweise und Montageanleitung beachten! Sie enthalten wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Deshalb ist es wichtig, dass Sie diese zum späteren Nachlesen gut aufbewahren.

1. Sicherheitshinweise

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Produkt-Hinweise und Montageanleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen übernehmen wir keine Haftung.

Die Installation darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Bevor Sie den Artikel in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass dieser auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung an elektrischen Teilen darf eine Inbetriebnahme nicht erfolgen.

Betrieb nur außerhalb der Verpackung.

Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

Vor der Installation müssen die gebäudeseitigen Anschlussleitungen spannungsfrei geschaltet und gegen

Wiedereinschalten gesichert werden.

WICHTIG: Verschieben Sie einen bereits installierten Stromschienenadapter niemals unter Spannung innerhalb der Schiene, da dies zur Beschädigung der angeschlossenen Leuchte führen kann.

Stellen Sie sicher, dass die Anschlusswerte der Stromzufuhr mit den Daten am Typenschild dieses Produktes übereinstimmen.

Wir empfehlen Ihnen, das Produkt mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung abzusichern. Beachten Sie die örtlichen Installationsvorschriften.

Bringen Sie das Produkt nicht mit extremer Hitze oder offener Flamme in Kontakt.

Das Produkt darf unter keinen Umständen mit Gegenständen (Dekorationen) behangen oder mit Dämmmaterial oder ähnlichen Werkstoffen abgedeckt werden.

Überprüfen Sie vor Entsorgung des Verpackungsmaterials, ob alle Bestandteile entnommen sind.

Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Vorsicht. Die Packung enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden könnten.

3-Phasenleuchte, Linear Pro Office 1500, 45/50/55/60 W, DALI, Artikel Nr.: 707332 - 707335

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf nur auf normal bzw. nicht entflammbaren Flächen betrieben werden.

Die Verwendung muss in geschützten und trockenen Innenräumen erfolgen.

Achten Sie darauf, dass der Untergrund geeignet ist das Gewicht der Leuchte dauerhaft und zuverlässig zu tragen.

3. Pflege und Wartung

Reparaturen dürfen ausschließlich durch den Elektro-Fachmann ausgeführt werden.

Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei und lassen es abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Pflegemaßnahmen vornehmen.

Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

Zur Reinigung verwenden Sie niemals Chemikalien, brennbare Reiniger oder Scheuermittel. Diese können die Oberflächen und/oder die Isolierungen beschädigen.

4. Funktionsstörung

Leuchte über den Schalter eingeschaltet?

Trafo korrekt montiert und verbunden?

Falls vorhanden; Fernbedienung intakt? Kontrolle der Batterien.

Kontrolle der angeschlossenen Leitungen.

Leuchtmittel defekt?

5. Leuchtmittel Wechsel

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

6. Lagerung und Entsorgung

Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Trocken und vor Verschmutzungen und mechanischen Belastungen geschützt lagern.

Three-phase light, Linear Pro Office 1500, 45/50/55/60 W, DALI, Article No.: 707332 - 707335

Dear customer,

thank you for deciding to purchase our product. The product fulfils the requirements of effective European and national guidelines.
To maintain the condition of the product and to ensure safe operation, you - as the user - must observe the product notes and the operation manual! They contain important information for the start-up and handling. It is important, therefore, that these documents are archived carefully for referring to information at a later stage.

1. Safety Instructions

We are not responsible for any property damage or personal injury caused by failure to observe these product notes and manual, improper handling or unauthorised modifications.

It can only be installed by a qualified electrician.

Make sure that the item has not been damaged during transport before putting the light into operation. It may not be operated if there are any damages to electrical parts.

It may only be operated once removed from the packaging.

The type plate must not be removed.

The connection lines in the building must be disconnected before installation and secured against being

switched back on.

IMPORTANT: Never move an already installed track adapter within the track while it is under voltage, as this may damage the connected luminaire.

Make sure the electrical specifications for the connection lines correspond with the specifications given on the nameplate of this product.

We recommend that you protect the product with a residual-current-operated protective device. Follow all installation regulations applicable at your location.

Do not allow the product to come into contact with extreme heat or naked flames.

The product must not be covered with objects (decorations) or thermally insulating coverings /similar materials.

Before disposal of the packaging material make sure that all components are removed.

Keep packaging material away from the reach of children and pets. The packaging contains small parts that may be swallowed by children.

Three-phase light, Linear Pro Office 1500, 45/50/55/60 W, DALI, Article No.: 707332 - 707335

2. Proper Use

This product is only intended for lighting purposes and may only be operated on normal or non-flammable surfaces.

Use the product only in protected and dry interior rooms.

Make sure that the surface is suitable for permanently and reliably taking the weight of the light.

3. Care

Repairs may only be carried out by a qualified electrician.

Disconnect the entire product from the mains first and allow it to cool down before cleaning or maintaining.

Use a dry or slightly moistened cloth for cleaning.

Never use any chemicals, flammable cleaning agents or abrasives. These may cause damage to the surface coating and/or the insulators.

4. Faulty Function

Light switched on at the switch?

Transformer mounted and connected properly?

If available; remote control intact? Check the batteries.

Check the connected lines.

Lamp defective?

5. Changing Lamps

The light source of this lamp is not replaceable. When the light source has reached its end of life, replace the entire luminaire.

6. Storage and Disposal

Used electronic devices must be brought back to public collection points and must not be disposed of as household waste.

Storage in a dry and clean environment. Do not strain the product mechanically during storage.

Montageanleitung /
Mounting Instruction


DEKOLIGHT

Artikel Nr. / Article No.: 707332 / 707333 / 707334 / 707335


3-Phasenleuchte, Linear Pro Office 1500 DALI / 3-Phase-Lamp, Linear Pro Office 1500 DALI
220-240V/AC /50-60Hz, 45/50/55/60 W

Achtung! Für diese Arbeiten müssen Sie die Spannungsversorgung trennen.
Attention! For this work you must turn off the power supply.

1. Auswahl der Phase und Leistung / Phase selection and Power



2. Installation / Installation




Artikel Nr. / Article No.: 707332 / 707333 / 707334 / 707335

3. Verriegelung / Locking




4. DALI Netzteil Anschluss / DALI Driver wiring Diagram




4. DALI Intelli Push Dim Funktion / DALI Intelli Push Dim Function

- **Kurzer Tastendruck:** Leuchte ein oder ausschalten.
- **Langer Tastendruck:** Leuchte dimmen zwischen 1-100%.
- **Tastendruck ≥ 10 Sekunden:** Helligkeit wird auf 50 % synchronisiert.
- **Tastendruck ≥ 20 Sekunden:** Helligkeit wird auf 100 % synchronisiert und die Dimmgeschwindigkeit wird umgeschaltet zwischen 3 / 6 Sekunden von 1% auf 100% Helligkeit.

- **Short press:** Switch the luminaire on or off.
- **Long press:** Continuously dim the luminaire between 1-100%.
- **Press and hold ≥ 10 seconds:** Brightness is synchronized to 50 %.
- **Press and hold ≥ 20 seconds:** Brightness is synchronized to 100 % and the dimming speed is changed between 3 / 6 seconds from 1% to 100% brightnes.






Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse B.
This product contains light sources of energy efficiency class B.

Artikel Nr. / Article No.: 707332 / 707333 / 707334 / 707335

So vermeiden Sie die Schienenstöße bei der Montage / How to avoid the track rail joints during installation



Wenn der Schienenstoß die Position der Befestigungssperre beeinträchtigt, befolgen Sie die Anweisungen von Schritt 1-5.

If the track rail joint interferes with the position of the fixing lock, fallow the intruction of step 1-5.

1


Schieben Sie die Befestigungssperre nach links oder rechts in die zweite Position, um eine Schienenverbindung zu vermeiden.

Slide the fixing lock leftor right to the second position to avoid track rail joint.

2

Legen Sie die Drähte im Kabelkasten frei, indem Sie ihn nach rechts schieben.

Expose the wires in the wires box by moving it to the right.



3

Schieben Sie den LED-Treiber nach links oder rechts in eine freie Position.

Slide the LED driver left or right to a free position.

4

Schieben Sie den Kabelkasten in die Nähe des LED-Treibers. Ordnen Sie die Kabel und verbergen Sie sie, indem Sie die Kabelbox zurückschieben.

Slide the wire box near the LED driver. Tidy up the wires and hide them by sliding the wire box back.

5

Montieren Sie die Linear Pro Leuchte in die Stromschiene.

Install the Linear Pro luminaire into the track rail.