

# ROLINE Gigabit Ethernet Switch, Pocket, 4 Ports

<b>Artikelnummer</b>	21.14.3514
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.14.3514
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990195985



**4 Port-Gigabit-LAN-Switch in praktischer, handlicher Westentaschenform**  
**Der ROLINE 4 Port Pocket Gigabit Ethernet Switch kann Netzwerkzentrum für kleine, schnelle LANs sein.**

- Vier 10/100/1000Mbit/s Ports, jeweils mit Auto-Negotiation
- Geschirmte RJ-45 Ports
- Automatische MDI / MDI-X Erkennung auf allen Ports
- Full-Duplex-Modus für 1000Mbit/s
- Speichert 1K MAC-Adressen
- Store-and-Forward Switching mit 430KB Datenpuffer
- Unterstützt Flußkontrolle nach IEEE 802.3x (bei Full-Duplex-Modus)
- unterstützt Jumbo Frames bis 9k
- Platzsparendes, schwarzes Metallgehäuse
- Spannungsversorgung : 5VDC 1,2A oder über USB-Verbindung
- Abmessungen (BxTxH): 79 × 62 × 20 mm

## Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Netzwerk-Switches
Produkttyp	Gigabit Ethernet Switch
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Switch, Steckernetzteil, USB-Spannungsversorgungskabel, Bedienungsanleitung

Netzwerkstandard	Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100/1000
Anzahl Ports gesamt	4
Gigabit Ethernet Ports RJ-45	4
Stackable	nein
Abmessungen (HxBxT)	79 × 62 × 20 mm
Netzteil (extern/intern)	extern
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker
Höhe	79 mm
Breite	62 mm
Tiefe	20 mm
Gewicht	153.3 g
Verpackungshöhe	100 mm
Verpackungsbreite	100 mm
Verpackungstiefe	100 mm
Paketgewicht	0.32 kg