

# ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 70 m

Artikelnummer	21.15.0873
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.15.0873
EAN (Einzelstück)	7611990124190

**roline**  
Designed for Professionals



**Cat.6A**  
Class EA

**S/FTP**

**Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) PoE-fähiges Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als TP-Verlängerungskabel im Multimediabereich, als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.**

- Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Geeignet für PoE Anwendungen
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Massivdraht
- Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
- Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
- Hochwertig vergoldete Kontakte

## Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel

Produkttyp	S/FTP Patchkabel
Farbe	grau
Länge	70 m
Schirmungstyp	PiMF
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Massivdraht
Gekreuzt	nein
Kabel LSOH	nein
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Gewicht	3605.1 g
Verpackungshöhe	80 mm
Verpackungsbreite	330 mm
Verpackungstiefe	330 mm
Paketgewicht	3.568 kg