

ROLINE VGA-Kabel HD15 ST - BU mit Ferritkern, 2 m

Artikelnummer	11.04.5352
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	11.04.5352
EAN (Einzelstück)	7611990120840

roline
Designed for Professionals



Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte

- 3 Koaxleitungen für die RGB- Signale und 7 AWG 28 Adern
- Mit zusätzlich 2 Ferritkernen, die die Störsicherheit steigern
- Steckergehäuse vergossen
- Doppelt geschirmtes Kabel (Geflecht und Folienschirm)
- Handverriegelungsschrauben

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	VGA-Kabel
Farbe	schwarz
Länge	2 m
Seite 1 Typ des Anschlusses	HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung	doppelt geschirmt
Handverriegelungsschrauben	ja

Kabelaufbau	3 Coax RGB 7xAWG28
-------------	--------------------

Technische Besonderheiten	mit Ferrit kern
---------------------------	-----------------

Gewicht	261.5 g
---------	---------

Verpackungshöhe	30 mm
-----------------	-------

Verpackungsbreite	200 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	220 mm
------------------	--------

Paketgewicht	0.382 kg
--------------	----------