

# ROLINE Industrie Switch 16x RJ-45, unmanaged

<b>Artikelnummer</b>	21.13.1157
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.13.1157
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990133635



## Netzwerk-Switch für den Einsatz in Industrieumgebungen

- Fast Ethernet Switch mit 16x 10/100Base-T Ports
- Für den Einsatz im industriellen Umfeld
- DIN Hutschienenmontage oder mittels Montageplatte
- Betriebsspannung: +4,5 bis +50VDC
- Betriebstemperaturbereich: - 20 °C - +70 °C
- Eingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker (6.3mm / 2.0mm)
- Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Netzwerk-Switches
Produkttyp	Fast Ethernet Switch
Farbe	schwarz
Netzwerkstandard	Fast Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100
Anzahl Ports gesamt	16
Fast Ethernet Ports RJ-45	16
Bauform	Hutschiene
Management	nein

Stackable	nein
Technische Besonderheiten	- 20 °C - +70 °C
Abmessungen (HxBxT)	140 x 40 x 106 mm
Netzteil (extern/intern)	extern
Netzanschluss	Lose Kabel / Schraubklemmen
Höhe	140 mm
Breite	40 mm
Tiefe	106 mm
Gewicht	531.5 g
Verpackungshöhe	80 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	210 mm
Paketgewicht	0.62 kg