

ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/ST, türkis, 2 m

Artikelnummer	21.15.8722
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.15.8722
EAN (Einzelstück)	7611990188499



ROLINE LWL-Patchkabel in OM3-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in überlegener ROLINE-Qualität.

- Bei Kabeln mit Fasern der Stärke 50/125µm in der Kategorie OM3 sind bei Gigabit Ethernet Längen von bis zu 900m, bei 10-Gigabit Ethernet bis zu 300m erreichbar
- Die Kabel sind mit hochwertigen Steckern konfektioniert und erzielen gute Werte bei Einfügedämpfung und Reflexion
- Alle Kabel werden als Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm geliefert
- Farbe: türkis

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Fiber Optic Kabel
Produkttyp	LWL-Patchkabel OM3
Farbe	türkis
Länge	2 m
Anzahl Fasern	2
Aderaufbau	Kompaktader
Kabeltyp	Duplexkabel
Aussenkabel	nein
Faserquerschnitt	50/125µm OM3

Anschlüsse	LC / ST
Seite 1 Typ des Anschlusses	LC
Seite 2 Typ des Anschlusses	ST
Aramid Zugentlastung	ja
Aussen-Ø Kabel	2,8x6 mm
Aussenmantel Kabel	PVC
Kabel LSOH	nein
Gewicht	25.9 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	210 mm
Verpackungstiefe	160 mm
Paketgewicht	0.04 kg