

# ROLINE 19" Steckdosenleiste 8fach, C14-Stecker, schwarz, 2 m

<b>Artikelnummer</b>	19.07.1623
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	19.07.1623
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990146840



## 19" Schutzkontakt-Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel

Anordnung der Steckdosen: 45°  
Profil aus eloxiertem Aluminium

- Leitung: 2,0m H05VV-F 3G 1mm<sup>2</sup>, schwarz
- Max. Belastung: 10A 2300W
- Farbe: schwarz
- Breite: 440mm
- Mit auswechselbarer 10A Feinsicherung

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	19" Steckdosenleiste
Farbe	schwarz
Länge	2 m
Funktion	19" Steckdosenleiste
Bauform	19" Rackmount
Max. Belastbarkeit	2300W

Max. Spannung	250V AC
Ein/Aus-Schalter	nein
Anzahl der Steckdosen­töpfe	8
Anzahl Ausgänge/Winkel	8 / 45°
Anordnung Ausgänge	Reihe
Abmessungen (HxBxT)	44 x 44 0x 44 mm
Material (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Anschlusskabel	H05VV-F 3G 1mm <sup>2</sup>
Anschlussstecker	Kaltgeräte IEC320 C14
Höhe	44 mm
Breite	440 mm
Tiefe	44 mm
Gewicht	782.7 g
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	490 mm
Paketgewicht	0.88 kg