

ROLINE 19"-Steckdosenleiste 9fach, Aluminium, 2 m

Artikelnummer	19.07.1620
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.07.1620
EAN (Einzelstück)	7611990146758



19" Schutzkontakt-Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel

Anordnung der Steckdosen: 45°

Profil aus eloxiertem Aluminium

- Leitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,50mm², schwarz
- Max. Belastung: 16A 3600W
- Farbe: ALU / lichtgrau RAL 7035
- Breite: 440mm

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	19" Steckdosenleiste
Farbe	Aluminium
Länge	2 m
Funktion	19" Steckdosenleiste
Bauform	19" Rackmount
Max. Belastbarkeit	3600W
Max. Spannung	250V AC
Ein/Aus-Schalter	nein

Anzahl der Steckdosentöpfe	9
Anzahl Ausgänge/Winkel	9 / 35°
Anordnung Ausgänge	Reihe
Abmessungen (HxBxT)	44 x 44 0x 44 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	Aluminium
Anschlusskabel	H05VV-F 3G 1,5mm ²
Anschlussstecker	Schutzkontakt
Höhe	44 mm
Breite	440 mm
Tiefe	44 mm
Gewicht	824.1 g
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	490 mm
Paketgewicht	0.88 kg