

# ROLINE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24P, ungeschirmt, grau

<b>Artikelnummer</b>	26.11.0355
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	26.11.0355
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990156511



## ROLINE Verteilerfeld für Netzkabel zum Einbau in 19-Zoll Schränke

- Die ROLINE Kat. 6 / Class E 19"-Patchpanel genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften eines Kat. 6 / Class E Permanent Links und sind ideal für den Einsatz in GigaBit Ethernet Netzwerken
- Der rückseitige Kabelanschluss wird über LSA-Anschlusstechnik realisiert
- Auf LSA-Leisten aufgedruckte Farbcodierung nach EIA / TIA 568
- Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:

21.15.0990 ROLINE UTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel

25.16.8494/25.16.8394 ROLINE Kat. 6 / Class E Unterputzdose/Aufputzdose

26.11.0355/26.11.0362 ROLINE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel grau/schwarz

21.15.0935 ROLINE UTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker, grau

Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Anschlussstechnik TP
Produkttyp	Patchpanel Cat.6 / Class E
Farbe	grau
Schirmungstyp	ungeschirmt

Übertragungsqualität	Cat6 / Class E
Schranksystem	19"-Technik
Anzahl Ports	24
Anschluss Verlegekabel	Krone LSAplus
Belegung	EIA/TIA 568A & 568B
modularer Aufbau	nein
Schirmkontaktierung	nein
gesonderte Zugentlastung	ja
Steckrichtung	gerade
Höheneinheiten	1 HE
Höhe	44 mm
Breite	482.6 mm
Tiefe	109 mm
Gewicht	874.3 g
Verpackungshöhe	80 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	490 mm
Paketgewicht	2.2 kg