

ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered

Artikelnummer	12.02.1008
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	12.02.1008
EAN (Einzelstück)	7611990198665



Konverter für RS422/RS485 Geräte an den RS232 Port des PC

- Isolation 3000 VDC (optisch)
- Voll kompatibel mit seriellen COM Ports
- Anschluss: RS-232: DB9 Buchse, RS-422/485: Klemmenblock 7 pol.
- Sende-Empfangsrichtungsumschaltung automatisch (Auto-Toggling)
- Daten Transfer Rate bis zu 115Kbit/s
- Terminal resistance und Echo mode
- DIP Switch für Terminal settings
- Signale: TXD, RXD, RTS, CTS, GND für RS-232
- 15KV ESD Schutz für alle Signale, RS-422/485 Signal Surge Protection
- Status LEDs
- Hardware Lösung, keine Software notwendig
- Stromversorgung: kein externe Spannungsversorgung notwendig, (falls notwendig: Einspeisung über Klemmenblock möglich)
- Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit, Server 2008 R2, Windows 7, Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X
- Lieferumfang: Konverter, Manual

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	Serieller Schnittstellenkonverter

Farbe	schwarz
Lieferumfang	Konverter, Bedienungsanleitung
Technische Besonderheiten	keine ext. Spannungsversorgung notwendig, aber möglich
Gewicht	62.9 g
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Paketgewicht	0.14 kg