

ROLINE RS232 Kabel BU-BU, 1,8 m

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 11.01.3718 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 11.01.3718 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990115211 |



25poliges serielles RS232 Anschlusskabel

- Kabel mit zwei 25poligen D-Sub Steckern
- Verbindet z.B. eine Switchbox mit einem Rechner
- 25 Leitungen 1:1 verbunden
- Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
- Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen für optimale Zugentlastung
- Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen
- Handverriegelungsschrauben
- Bronzekontakte mit Gold-Überzug

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Kabel |
| Produkttyp | 25polige 1:1 Kabel / RS232 |
| Farbe | grau |
| Länge | 1.8 m |
| Anschlüsse | Buchse / Buchse |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | D-Sub 25-polig (DB-25) |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Weiblich (Buchse) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | D-Sub 25-polig (DB-25) |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Weiblich (Buchse) |

| | |
|----------------|-----------|
| Kabelschirmung | geschirmt |
|----------------|-----------|

| | |
|----------------------------|----|
| Handverriegelungsschrauben | ja |
|----------------------------|----|

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 183.1 g |
|---------|---------|

| | |
|-----------------|-------|
| Verpackungshöhe | 20 mm |
|-----------------|-------|

| | |
|-------------------|--------|
| Verpackungsbreite | 150 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|------------------|--------|
| Verpackungstiefe | 210 mm |
|------------------|--------|

| | |
|--------------|---------|
| Paketgewicht | 0.23 kg |
|--------------|---------|