

ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8-fach C13 + C14-Stecker, 10A, Aluminium, 2 m

Artikelnummer	19.07.1629
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.07.1629
EAN (Einzelstück)	7630049610910



19" Steckdosenleiste mit 8x C13 Anschlüssen und Zuleitung (2m) mit C14-Stecker, 10A gesichert, 1HE, zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel.

- 19 "Steckdose (1 HE) zum Einbau in 19"-Schränke, inkl. Montagewinkel
- Anordnung der Steckdosen: 90°
- Profil aus eloxiertem Aluminium
- Leitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,0mm², schwarz
- Max. Belastung: 10A /2300 W
- Mit auswechselbarer 10A Feinsicherung
- Farbe: ALU / lichtgrau RAL 7035
- Breite: 440mm

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	19" Steckdosenleiste
Farbe	Aluminium
Länge	2 m
Funktion	19" Steckdosenleiste
Bauform	19" Rackmount

Max. Belastbarkeit	2300W
Max. Spannung	250V AC
Ein/Aus-Schalter	nein
Anzahl der Steckdosentöpfe	8
Anzahl Ausgänge/Winkel	8 / 90°
Anordnung Ausgänge	Reihe
Abmessungen (HxBxT)	44 x 44 0x 44 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	Aluminium
Anschlusskabel	H05VV-F 3G 1mm ²
Anschlussstecker	Kaltgeräte IEC320 C14
Höhe	44 mm
Breite	440 mm
Tiefe	44 mm
Gewicht	752.3 g
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	100 mm
Verpackungstiefe	490 mm
Paketgewicht	0.838 kg