

# VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/SC, violett, 10 m

<b>Artikelnummer</b>	21.99.8768
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.99.8768
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990198382



**Die OM4 Faser wird für bestehende 1 und 10 Gbit/s-Anwendungen, sowie zukünftige 40 und 100 Gbit/s verwendet. Für größere Reichweiten von über 550m bei 10 Gbit/s und Backbones geeignet. Mit einer effektiven Modalen Bandbreite von 4700 MHz-km, ist die OM4 Faser auch besonders gut für kürzere Reichweiten in Rechenzentren geeignet, sowie für High Performance Computing-Anwendungen.**

- VALUE OM4 LWL Kabel mit dem Fasertyp 50/125 µm
- Verfügbare Längen: 0.5, 1, 2, 3, 5 und 10 m
- Aussenfarbe: violett

## Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Fiber Optic Kabel
Produkttyp	LWL-Patchkabel OM4
Farbe	violett
Länge	10 m
Anzahl Fasern	2
Aderaufbau	Kompaktader
Kabeltyp	Duplexkabel
Aussenkabel	nein

Faserquerschnitt	50/125µm OM4
Anschlüsse	LC / SC
Seite 1 Typ des Anschlusses	LC
Seite 2 Typ des Anschlusses	SC
Aramid Zugentlastung	ja
Aussen-Ø Kabel	2,8x6 mm
Aussenmantel Kabel	PVC
Kabel LSOH	nein
Gewicht	138.1 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	170 mm
Verpackungstiefe	160 mm
Paketgewicht	0.13 kg