

ATEN KN2132VA 32 Port CAT5 KVM IP Switch mit Virtual Media

Artikelnummer	14.01.6811
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	KN2132VA
EAN (Einzelstück)	4719264643446



Der KN2132VA verfügt über herausragende Videoqualität (Full HD-Auflösung von 1920 x 1200), FIPS-140-2-Sicherheitsstandards der Stufe 1 und Virtual-Media-Übertragungen bei zweifacher Geschwindigkeit.

ATENs KVM-over-IP-Switches der 4. Generation übersteigen die Erwartungen. Die KN-Serie bietet lokalen Konsolen- und externen IP-Zugriff, über den Nutzer ihr gesamtes Datacenter über ein Netzwerk überwachen und abrufen können. Darüber hinaus bietet er Out-of-band-Zugriff mit Unterstützung externer Modems zur Fehlerbehebung auf BIOS-Ebene bei unterbrochener Netzwerkverbindung.

Exklusive Merkmale der neuen KN-Serie:

- Professionelle Sicherheit – unterstützt FIPS-140-2-Sicherheitsstandards der Stufe 1
- Extreme Virtual-Media-Geschwindigkeit – 2-mal schnellere Virtual-Media-Übertragungsgeschwindigkeit
- Fortschrittlicher FPGA-Grafikprozessor – mit Full HD-Auflösung von 1920 x 1200

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM over IP-Switch
Farbe	schwarz

Lieferumfang	1x KN2132VA KVM-over-IP-Switch, 2x SA0142 Serieller Adapter (RJ45-F zu DB9-M; DTE zu DCE), 2x LIN2-418K-E12G Netzkabe, 1x Montagesatz, 2x 0X12-0017-301G Lok-U-Plugs, 1x 0X12-0017-401G Lok-U-Plug-Installationswerkzeug, 1x Standfuß-Set (4 Stk.), 1x Bedienungsanleitung
Gewicht	6230 g
Verpackungshöhe	150 mm
Verpackungsbreite	51570 mm
Verpackungstiefe	570 mm
Paketgewicht	7.645 kg