

# VALUE 19" Servergehäuse STD, schwarz, 4HE

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 19.99.0104    |
| <b>Hersteller</b>          | VALUE         |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 19.99.0104    |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 4260133128101 |



## Klassisches, vielseitig einsetzbares 19-Zoll-Gehäuse für den rauen Industrie-Alltag

- Klassisches, vielseitig einsetzbares 4HE 19" Industrie PC-Gehäuse
- Robuste Konstruktion für den rauen Industrie-Alltag
- Abschliessbare integrierte Frontklappe schützt die dahinter liegenden Laufwerke
- Viel Platz für diverse Laufwerke; die Laufwerkskäfige sind mit wenigen Handgriffen entnehmbar
- Max. Mainboardgröße: 305x270 mm (12"x10,6")
- Platz zum Einbau eines ATX-Netzteils (nicht im Lieferumfang)
- Kugelgelagerter Lüfter (120x120 mm) mit austauschbarem Luftfilter auf der Frontseite, hinten Platz zum Einbau von zwei Lüftern à 80x80 mm
- Farbe: schwarz
- Optionales Zubehör: Teleskopschiene 19.99.0114

### Technische Daten

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Hersteller     | VALUE                             |
| Produktgruppe  | PC Gehäuse                        |
| Produkttyp     | Industrie PC-Gehäuse              |
| Farbe          | schwarz                           |
| Lieferumfang   | Gehäuse, Schraubensatz, Schlüssel |
| 5.25 Einschübe | 3x extern                         |
| 3.5 Einschübe  | 8x intern (HDD)                   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Abmessungen (HxBxT)  | 178 x 485 x 483 mm                     |
| benötigte Einbauhöhe | 4 HE                                   |
| Front Anschlüsse     | 2x USB 2.0                             |
| Netzteil             | ohne (Standard ATX Netzteil einbaubar) |
| Lüfter Front         | 120mm, eingebaut                       |
| Lüfter Rückseite     | 2x 80 mm, Einbau vorbereitet           |
| Höhe                 | 178 mm                                 |
| Breite               | 485 mm                                 |
| Tiefe                | 483 mm                                 |
| Gewicht              | 10 kg                                  |
| Verpackungshöhe      | 260 mm                                 |
| Verpackungsbreite    | 550 mm                                 |
| Verpackungstiefe     | 590 mm                                 |
| Paketgewicht         | 11.621 kg                              |