

VALUE 19"-KVM-Konsole, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout CH

Artikelnummer	26.99.0132
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	26.99.0132
EAN (Einzelstück)	7630049612525



Die VALUE 19"-Konsole kombiniert die Funktion einer Tastatur, eines Touchpads und eines 48cm-(19"-)TFT Monitors in einem 1HE-Gehäuse zum Einbau in einen 19"-Schrank

- Die preiswerte Lösung für das professionelle Server-Management
- Teleskopschienen
- Tastatur mit breiter Handauflagefläche
- Sicheres Einrasten des Einschubs

Bildschirmdaten:

- Aktive 48 cm-Matrix TFT
- Maximale Auflösung: 1.366 x 768 Pixel
- Kontrast: 1000:1
- Helligkeit: 250cd/m²

Tastatur-Layout: Schweiz

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	19"/-10"-Geräteträger
Produkttyp	Konsol-Einschub
Farbe	schwarz

Lieferumfang	Konsole, Schienen inkl. Zubehör, KVM-Kombi-Kabel (1,8m, HD-15/VGA + USB), Netzteil mit -kabel
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen	2
Benötigte Einbauhöhe	1 HE
Monitorgröße bei integr. Konsole	19" (48 cm)
Tastatur-Layout	SWISS
Verpackungshöhe	200 mm
Verpackungsbreite	640 mm
Verpackungstiefe	750 mm
Paketgewicht	12 kg