

VALUE 19"-KVM-Konsole, 43 cm (17") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout F

Artikelnummer	26.99.0123
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	26.99.0123
EAN (Einzelstück)	7630049612495



Die VALUE 19"-Konsole kombiniert die Funktion einer Tastatur, eines Touchpads und eines 43cm-(17"-)TFT Monitors in einem 1HE-Gehäuse zum Einbau in einen 19"-Schrank

- Die preiswerte Lösung für das professionelle Server-Management
- Teleskopschienen
- Tastatur mit breiter Handauflagefläche
- Sicheres Einrasten des Einschubs

Bildschirmdaten:

- Aktive 43 cm-Matrix TFT
- Maximale Auflösung: 1.280 x 1.024 Pixel
- Kontrast: 1000:1

Tastatur-Layout: Frankreich (F)

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	19"/-10"-Geräteträger
Produkttyp	Konsol-Einschub
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Konsole, Schienen inkl. Zubehör, KVM-Kombi-Kabel (1,8m, HD-15/VGA + USB), Netzteil mit -kabel

Zur Montage benötigte 19"-Ebenen	2
Benötigte Einbauhöhe	1 HE
Monitorgröße bei integr. Konsole	17" (43 cm)
Tastatur-Layout	FR
Verpackungshöhe	200 mm
Verpackungsbreite	640 mm
Verpackungstiefe	740 mm
Paketgewicht	14 kg