



SMART Steckdosenleiste 6xSchutzkontaktsteckdosen, 35°	SMART power strip 6x socket outlets with earthing contact, 35°
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nach IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>Schwarz,</li> <li>Mit erhöhtem Berührungsschutz</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>According to IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>2-pole with earthing contact;</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>Black,</li> <li>With shutter</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wiederanschließbar, geschraubt, Innenverdrahtung mit Euroklemme</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rewireable, screwed, inside wiring with euro terminal</li> </ul>
<b>Leitung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3,0m, schwarz</li> <li>H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup></li> </ul>	<b>Cable:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3,0m, black</li> <li>H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polypropylen (PP), Glühdraht-Prüfung bis 850°C;</li> </ul>	<b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polypropylene (PP), Glow wire resistant up to 850° C</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bachmann Polybeutel und Header</li> <li>Mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13</li> </ul>	<b>Packaging:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polybag with Bachmann printing and header</li> <li>With Bachmann Item no. and barcode 13</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x SMART Steckdosenleiste</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x SMART power strip</li> </ul>
<b>Garantie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Jahre</li> </ul>	<b>Warranty:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Years</li> </ul>