

Produktdatenblatt

CHERRY Advanced Performance Line TouchBoard G80-11900 - Tastatur - Deutsch - Schwarz

Produktbeschreibung: CHERRY Advanced Performance Line
TouchBoard G80-11900 - Tastatur - USB -
Deutsch - Schwarz

Gruppe: Tastaturen
Hersteller: CHERRY
Hersteller Artikel Nr: G80-11900LUMDE-2
EAN: 4025112049958

Marketing:



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	CHERRY Advanced Performance Line TouchBoard G80-11900 - Tastatur - Deutsch - Schwarz
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	USB
Layout	Deutsch
Anzahl Hotkeys	2
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Programmierbar
Besonderheiten	Cherry MX-Technologie, integriertes Touchpad
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.5 cm x 19.3 cm x 3.7 cm
Gewicht	1.1 kg
Microsoft Zertifizierung	Works with Windows Vista

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	USB
Eingabegerät	
Anzahl Hotkeys	2
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Programmierbar
Layout	Deutsch
Besonderheiten	Cherry MX-Technologie, integriertes Touchpad
Breite	41.5 cm
Tiefe	19.3 cm
Höhe	3.7 cm
Gewicht	1.1 kg
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB - 4-polig USB Typ A



Produktdatenblatt

Verschiedenes	
Farbe	Schwarz
Enthaltene Kabel	1 x Tastaturkabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, VCCI-II
MTBF	100,000 Stunden
Works with Windows Vista	Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Software & Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	KeyM@n
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C