

D-Link DGS 1024D - Switch - 24 Anschlüsse

Produktbeschreibung: D-Link DGS 1024D - Switch - 24 x 10/100/1000 - Desktop

Gruppe: Hubs & Switches

Hersteller: D-Link

Hersteller Artikel Nr: DGS-1024D/E

EAN: 0190069869912,4054828138083,7900692699120



Marketing:

Der unmanaged Desktop-Switch DGS-1024D bietet 24 Plug-and-Play-Anschlüsse für kleine Büros, Arbeitsgruppen- und Abteilungsnetzwerke mit 10/100 Mbit oder 10/100/1000 Mbit. Das typische Einsatzgebiet für diesen unmanaged Switch sind Segmente mit begrenzten Anforderungen, bei denen weder Konfiguration noch Netzwerkmanagement benötigt werden. Geschwindigkeiten bis zu 2000 Mbps (Full-Duplex) sowie Flow-Control gemäß IEEE 802.3x sorgen für schnelle und kontinuierliche Datenübermittlungen. Für zeitkritische Anwendungen unterstützt der Desktop-Switch das Protokoll 802.1p (QoS).

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	D-Link DGS 1024D - Switch - 24 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28 cm x 18 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.3 kg
Lokalisierung	Kontinentaleuropa

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x
Erweiterung/Konnektivität	

Produktdatenblatt

Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45
Verschiedenes	
Produktzertifizierungen	Plug and Play
Lokalisierung	Kontinentaleuropa
Maße und Gewicht	
Breite	28 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.3 kg