

Produktdatenblatt

AVM FRITZ!Box 3490 - Wireless Router - DSL-Modem - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop, wandmontierbar

Produktbeschreibung: AVM FRITZ!Box 3490 - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band - wandmontierbar

Gruppe: Bridges & Router
 Hersteller: AVM Computersysteme Vertriebs
 Hersteller Artikel Nr: 20002680
 EAN: 4023125026805

Marketing:

Die FRITZ!Box 3490 ist dank leistungsstarkem Prozessor und schnellstem WLAN AC die ideale Plattform für den reinen Datenverkehr. Sie eignet sich für jeden DSL-Anschluss, unterstützt Vectoring und sorgt für schnellste Internetverbindungen. Anwendungen wie IP TV, Video on Demand oder Media-Streaming im Heimnetz profitieren von den zwei schnellen, gleichzeitig nutzbaren WLAN-Netzen.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	AVM FRITZ!Box 3490 - Wireless Router - DSL-Modem - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop, wandmontierbar
Gerätetyp	Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyyp	Desktop, wandmontierbar
Digital Signaling Protocol	ADSL, VDSL, ADSL2+
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	FTP, SMB
Leistungsmerkmale	Firewall, NAT Support, VPN-Support, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, 3G USB Dongle Support, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.5 cm x 17.5 cm x 5.5 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Produktdatenblatt

Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	FTP, SMB
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2
Leistungsmerkmale	Firewall, NAT Support, VPN-Support, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, 3G USB Dongle Support, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, WLAN, LAN, ADSL
Kommunikationsformen	
Typ	DSL-Modem
Digital Signaling Protocol	ADSL, VDSL, ADSL2+
Max. Datenübertragungsrate	100 Mbps
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ; WAN: 1 x VDSL / ADSL2+ ; USB 3.0: 2 x 9-poliger USB Typ A
Antenne	
Antenne	Intern
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	20 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Modemkabel - 4 m ; 1 x Netzkabel - 1.5 m
Software / Systemanforderungen	
Bereitgestelltes Betriebssystem	FRITZIOS
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Maße und Gewicht	
Breite	24.5 cm
Tiefe	17.5 cm
Höhe	5.5 cm

