

Produktdatenblatt

Ubiquiti Unifi AP-AC Lite - Funkbasisstation

Produktbeschreibung:	Ubiquiti Unifi AP-AC Lite - Funkbasisstation - Wi-Fi - Dualband
Gruppe:	Netzwerkgeräte
Hersteller:	Ubiquiti
Hersteller Artikel Nr:	UAP-AC-LITE
EAN:	0810354023521,4016032921226,5054629982747



Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Ubiquiti Unifi AP-AC Lite - Funkbasisstation
Gerätetyp	Funkbasisstation
Formfaktor	Extern - innen
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität	Gleichzeitige Geräte: 200+ BSSIDs über Radio: 4
Zubehör im Lieferumfang	PoE-Injektor
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16 cm x 16 cm x 3.145 cm
Gewicht	170 g

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Funkbasisstation
Robustes Design	Innen
Breite	16 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	3.145 cm
Gewicht	170 g
Netzwerk	
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	867 Mbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Max. Reichweite (außen)	122 m
Kapazität	Gleichzeitige Geräte: 200+ BSSIDs über Radio: 4

Produktdatenblatt

Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, Deckenmontage möglich
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WEP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Antenne	
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
Gain Level	3 dBi
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	PoE-Injektor
Kennzeichnung	IC, FCC
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme im Betrieb	6.5 Watt
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)