

## Produktdatenblatt

### FlashForge Creator Pro - 3D-Drucker

Produktbeschreibung: FlashForge Creator Pro - 3D-Drucker - FDM  
 - max. Baugröße 225 x 150 x 145 mm -  
 Schicht: 0.1 mm - USB

Gruppe: Drucker  
 Hersteller: FlashForge  
 Hersteller Artikel Nr: 010060001  
 EAN: 6970152950017

#### Marketing:

Der überarbeitete Creator PRO punktet mit einem Doppel Extruder, einem Unibody-Gehäuse aus Metall und seiner einfachen Bedienung. Die in FlashPrint aufbereiteten Daten lassen sich einfach und schnell per SD-Karte an den Creator PRO übertragen. Im Standalone-Betrieb verrichtet er zuverlässig seine Arbeit und baut Schicht für Schicht ein 3D-Modell auf.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	FlashForge Creator Pro - 3D-Drucker
Druckertyp	3D-Drucker - FDM
Max. Baugröße	225 x 150 x 145 mm
Min. Schichtstärke	0.1 mm
Schnittstelle	USB
Kartenleser	Ja
Unterstützte Baumaterialien	PLA (Polylactide), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Druckermerkmale	Doppelextruder
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.7 cm x 32 cm x 38.1 cm

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Druckertyp	3D-Drucker
Technologie	Fused Deposition Modeling (FDM)
<b>Drucker</b>	
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Min. Schichtstärke	0.1 mm
Unterstützte Eingabedateiformate	STL, gcode
Druckermerkmale	Doppelextruder
<b>Kartenleser</b>	
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte
<b>Medienhandhabung</b>	

## Produktdatenblatt

Unterstützte Baumaterialien	PLA (Polylactide), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Max. Baugröße	225 x 150 x 145 mm
Düse Durchmesser	0.4 mm
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	SD-Speicherkarte mit 4 GB, 2 x Filament-Führungsrohre, 2 x Spulenhalter
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	46.7 cm
Tiefe	32 cm
Höhe	38.1 cm
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	59 cm
Tiefe (Versand)	47 cm
Höhe (Versand)	58 cm