

Canon PIXMA TS5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Canon PIXMA TS5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 ipm (Drucken) - 120 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth - Schwarz

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
 Hersteller: Canon
 Hersteller Artikel Nr: 2228C006
 EAN: 4549292090741

Marketing:
 Druckspaß für die ganze Familie: Das kompakte und schicke Multifunktionssystem macht das Drucken von großartigen Randlosfotos und Dokumenten ganz einfach und bietet smarte Konnektivität.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Display	6.2 cm (2.5")
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier
Standardmedienkapazität	120 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 31.5 cm x 14.7 cm
Gewicht	6.5 kg
Farbe	Schwarz

Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	6.2 cm (2.5")
Farbunterstützung	Farbe
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Farbe	Schwarz
Kopieren	
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, Seitenanpassung, ID Card Copy, Frame Erase Copy, randloses Kopieren
Drucken	
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Automatisches Duplexing	Ja
Farbverwaltungsmerkmale	Mopria
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)

Produktdatenblatt

Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm
Standardmedienkapazität	120 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 20 Blatt Größe: 100 x 150 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 300 g/m ² ! Papierkassette - 100 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 105 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 13 ipm - s/w ! Drucken: bis zu 6.8 ipm - Farbe ! Drucken: 43 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto ! Scannen: 14 Sek. (A4) - Farbe
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, macOS 10.12, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie Print, Canon My Image Garden, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Verschiedenes	
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Gelb / Cyan / Magenta) ! 1 x Cartridge (Schwarz)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	42.5 cm
Tiefe	31.5 cm
Höhe	14.7 cm
Gewicht	6.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)